SwitchMark
SM-H 27/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SM-H 27/18 SW
Best.-Nr.	1716630000
Ausführung	SwitchMark, Zubehör, 48 x 27 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190343194
VPE	25 Stück
kompatibler Drucker	1324380000

SwitchMark
SM-H 27/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	27 mm	Breite (inch)	1,063 inch
Höhe	48 mm	Höhe (inch)	1,89 inch
Tiefe	3,3 mm	Tiefe (inch)	0,13 inch
Nettogewicht	0,92 g	Durchmesser	22 mm

Allgemeine Angaben

Breite	27 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich	-40…100 °C	Farbe	schwarz
Halogene	Nein	Materialfarbe nach Widerstandskode	0
Werkstoff	Polyamid 66		

Gerätemarkierer

Durchmesser	22 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

SwitchMark
SM-H 27/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

