

1 WYBIJAK

• PIN PUNCH • ПРОБОЙНИК

**CrV****HRC**
55±2

Kod	Rozmiar (mm)		
31352	150 x 4	x	3/24

2 DOBIJAK

• TAPER PUNCH • ДОБОЙНИК

**CrV****HRC**
55±2

Kod	Rozmiar (mm)		
31354	140 x 2	x	3/24

3 PUNKTAK

• CENTER PUNCH • КЕРНЕР

**CrV****HRC**
55±2

Kod	Rozmiar (mm)		
31356	100 x 6	x	3/24

4 PUNKTAK

• CENTER PUNCH • КЕРНЕР

**CrV****HRC**
44±2

- Do znakowania w kamieniu, metalu, blachach • Uchwyt umożliwiający zaczepienie w kieszeni ubrania

Kod	Rozmiar (mm)		
31385	125 x 8	x	12/96

5 RYSIK TRASERSKI

• MARKING TOOL • ЧЕРТИЛКА РАЗМЕТЧНАЯ



- Wykonany z wysokiej jakości stali HM i ostrze z węgla spiekane TCT • Gumowa osłona ostrza zapobiegająca skałczeniu oraz przypadkowemu uszkodzeniu • Uchwyt umożliwiający zaczepienie w kieszeni ubrania
- Trzonek sześciokątny hartowany 20HRC
- Ostrze zabezpieczone plastikową obudową
- Do znakowania na płytkach ceramicznych, kamieniu, szkłe, stali

Kod	Długość (mm)		
31382	145	x	24/144

6 ZESTAWY PRZEBIJAKÓW DO SKÓRY

• PUNCH SETS • НАБОР ПРОБОЙНИКОВ ДЛЯ КОЖИ



- Do wykonywania otworów w różnych materiałach • Zestawy dostępne w rozmiarach: 32020: 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm • 32021: 2,0, 2,5, 3,2, 4,0, 4,8, 5,5, 6,4, 8,0, 9,5, 11,1, 12,7, 14,0, 15,8, 19,0, 22,0 mm

Kod	Ilość (szt.)	Średnica (mm)		
32020	9	2.5 - 10.0	x	50
32021	15	2.0 - 22.0	x	16

7 SZNUREK TRASERSKI

• BUILDERS LINE • ШНУР МАЛЯРНЫЙ



- Obudowa plastikowa • Szybkie zwijanie sznurka

Kod	Długość (m)		
38003	30	x	10/100

8 KREDA TRASERSKA

• CHALK LINE REFILLS • КРАСКИ ДЛЯ МАЛЯРНОГО ШНУРА



- Dozownik plastikowy

Kod	Pojemność (ml)	Kolor	
42005	115	■	10/60
42006	115	■	10/60
42007	225	■	10/60
42008	225	■	10/60

9 UCHWYT PRZYSSAWKA DO SZYB

• SUCTION LIFTER • ДЕРЖАТЕЛЬ-ПРИСОСКА ДЛЯ СТЕКЛА

Ø
120mmmax
80kg

Kod	Uchwyt Ø (mm)	Obciążenie (kg)		
32203	2 x 120	80	x	20

10 UCHWYT PRZYSSAWKA DO SZYB

• SUCTION LIFTER • ДЕРЖАТЕЛЬ-ПРИСОСКА ДЛЯ СТЕКЛА

Ø
120mmmax
40kg

Kod	Uchwyt Ø (mm)	Obciążenie (kg)		
32202	120	40	x	12/48

11 NÓŻ UNIWERSALNY DO SZKŁA

• GLASS CUTTER • СТЕКЛОРЕЗ



- 6-kółek z węgla spiekane
- Drewniana rękojeść

x6

Kod	Ilość kółek		
32206	6	x	12/480

12 SKROBAK DO SZYB

• WINDOW SCRAPER • СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА



300mm

100mm

- Wymienne ostrze

Kod	Długość (mm)		
31160	300	x	10/100

13 OSTRZA WYMIENNE DO SKROBAKA DO SZYB

• SPARE BLADES FOR WINDOW SCRAPER • ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКА



x10

14x100mm

100mm

- 10 ostrzy w pudełku z dozownikiem
- Do skrobaka 31160

Kod	Ostrze (mm)		
31163	100	x	20/200

14 ZNACZNIKI DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH

• CENTERING POINTS • РАЗМЕТЧИКИ ДЛЯ НАГЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ



x4

Ø
8mm

CENTRE

- Wykonane z wysokiej jakości materiałów
- Zaostrzone stożki do dokonywania znakowania
- Służą do odwzorowania otworów na powierzchni mocujących

Kod	Średnica (mm)		
31392	8	x	50/100