

EAN:	4013288134455	Wymiar:	243x37x37 mm
Numer części:	05018302001	Waga:	134 g
Numer artykułu:	932 AS	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak do pobijania do pokręcania, pobijania, kucia
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z przelotowym trzpieniem, kołpakiem do pobijania z gniazdem czworokątnym i zabierakiem do wspomagania kluczem
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu

Wkrętak do dokręcania, pobijania, kucia i odkręcania mocno osadzonych śrub. Z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. Przelotowy trzpień z wysokiej jakości materiału używanego do produkcji grotów i końcówek wkrętakowych pozwala na bezstratne przenoszenie siły nawet podczas pobijania. Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia. Kołpak do pobijania zwiększa trwałość i ogranicza ryzyko rozszczepienia rękojeści. Zabierak sześciokątny do wspomagania kluczem płaskim lub oczkowym umożliwia przenoszenie większych momentów obrotowych. Gniazdo czworokątne w kołpaku do pobijania w połączeniu z rękojeścią "T" lub grzechotką Zyklop umożliwia przenoszenie jeszcze wyższych momentów obrotowych. Końcówka Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu. 6-kątny kołnierz zapobiegający uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.



Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html


Wera - 932 AS
 05018302001 - 4013288134455

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Wbudowany kołpak do pobijania



Często zdarza się, że wkrętak jest używany jako dłuto. To niebezpieczne. Wkrętak do pobijania to rozwiązanie, które pozwala na więcej niż tylko dokręcanie. Zaprojektowany do dokręcania, pobijania, kucia i luzowania mocno dokręconych wkrętów. Wkrętak do pobijania Wera: wkrętak, który nie boi się ciężkiej pracy.



Wbudowany kołpak do pobijania zwiększa żywotność i ogranicza niebezpieczeństwo zranienia odłamkami. Niezależnie od tego należy zawsze stosować okulary ochronne.

Z wpustem czworokątnym dla trzpieni 1/4"



W wersji z wpustem czworokątnym umieszczonym w kołpaku do pobijania połączenie wkrętaka z rękojeścią „T”, grzechotką Zyklop lub kluczem z grzechotką do końcówek wkrętakowych umożliwia przenoszenie jeszcze większych momentów obrotowych.

Przelotowy trzpień



Przelotowy, sześciokątny trzpień wykonany z wysokiej jakości materiału pozwala na bezstratne przenoszenie energii podczas pobijania. Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia.

Sześciokątny zabierak



Sześciokątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania końcówki, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Zabezpieczenie przed staczaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018300001	0,8	4,5	5	8	100	98	0,178	4 3/64
05018301001	1,0	5,5	6	10	113	105	7/32	4 1/16
05018302001	1,2	7,0	6	10	138	105	9/32	5 7/16

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html

Wera - 932 AS
 05018302001 - 4013288134455

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de