



EAN:	4013288120502	Wymiar:	96x44x20 mm
Numer części:	05003570001	Waga:	32 g
Numer artykułu:	8790 HMB	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Klucz nasadowy Zyklop 3/8"
- Do zastosowania ręcznego i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych)
- Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
- Z rowkiem
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Klucz nasadowy (ISO 2725-część 3) do mocowania ręcznego oraz maszynowego. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami. Z zabezpieczającym pierścieniem wewnętrznym. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
05003570001 - 4013288120502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**System wyszukiwania narzędzi
Take it easy**



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

**Klucze nasadowe ręczne i
maszynowe**



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
05003570001 - 4013288120502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003551001	6,0		29,0	10,5	18,0	12,0
05003552001	7,0		29,0	11,0	18,0	12,0
05003553001	8,0		29,0	12,2	18,0	12,0
05003554001	9,0		29,0	13,5	18,0	12,0
05003555001	10,0		29,0	14,5	18,0	12,0
05003556001	11,0		29,0	16,0	18,0	12,0
05003557001	12,0		29,0	17,0	18,0	12,0
05003558001	13,0		29,0	18,5	20,0	12,0
05003559001	14,0		29,0	19,5	22,0	12,0
05003560001	15,0		29,0	21,0	24,0	12,0
05003561001	16,0		30,0	22,0	24,0	12,0
05003562001	17,0		30,0	23,5	24,0	12,0
05003563001	18,0		30,0	24,5	24,0	18,0
05003564001	19,0		30,0	26,0	24,0	18,0
05003565001	20,0		30,0	28,0	25,0	18,0
05003566001	21,0		30,0	28,0	25,0	18,0
05003567001	22,0		30,0	32,0	25,0	18,0
05003568001	24,0		32,0	32,0	25,0	20,0
05003569001		1/4"	29,0	11,0	18,0	12,0
05003570001		5/16"	29,0	12,2	18,0	12,0
05003571001		11/32"	29,0	13,5	18,0	12,0
05003572001		3/8"	29,0	14,5	18,0	12,0
05003573001		7/16"	29,0	16,0	18,0	12,0
05003574001		1/2"	29,0	18,5	20,0	12,0
05003575001		9/16"	29,0	19,5	22,0	12,0
05003576001		5/8"	30,0	22,0	24,0	12,0
05003577001		11/16"	30,0	23,0	24,0	18,0
05003578001		3/4"	30,0	26,0	24,0	18,0
05003579001		13/16"	30,0	28,0	25,0	18,0
05003580001		7/8"	30,0	32,0	25,0	18,0

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
 05003570001 - 4013288120502

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de