

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem czworokątnym



EAN:	4013288040961	Wymiar:	89x7x6 mm
Numer części:	05134802001	Waga:	19 g
Numer artykułu:	868/4 Square-Plus	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem czworokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Zapobiega przedwczesnemu zużyciu końcówki grota
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.

Wysokiej jakości końcówki do wkrętów z gniazdem czworokątnym. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_square-plus.html

Wera - 868/4 Square-Plus
05134802001 - 4013288040961

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem czworokątnym

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	inch	mm
05060150001	# 00	50	2	3,5
05060155001	# 0	50	2	3,5
05060160001	# 1	50	2	4,5
05060180001	# 1	70	2 3/4	4,5
05134800001	# 1	89	3 1/2	4,5
05134805001	# 1	152	6	4,5
05060165001	# 2	50	2	6,0
05060182001	# 2	70	2 3/4	6,0
05134801001	# 2	89	3 1/2	6,0
05134806001	# 2	152	6	6,0
05060170001	# 3	50	2	6,0
05060184001	# 3	70	2 3/4	6,0
05134802001	# 3	89	3 1/2	6,0
05134807001	# 3	152	6	6,0
05060175001	# 4	50	2	8,0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_square-plus.html

Wera - 868/4 Square-Plus
 05134802001 - 4013288040961

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de