

# 4 Porty USB 5 Gbps Hub z USB Type-C™ lub złącze USB Typ-A

## Opis

Hub USB Delocka w obudowie metalowej może być podłączony do komputera, laptopa bądź urządzenia mobilnego przez interfejs USB Typ-A albo USB Type-C™. Rozszerza system o 4 portów USB Typ-A. Do konwertera można przyłączyć różne urządzenia USB takie jak pamięć flash, czytnik kart, obudowa zewnętrzna itp.



## Wiele opcji połączenia

Dzięki specjalnej konstrukcji, hub Delock można szybko podłączyć do gniazda USB Typ-A. Zatem, może być łatwo włączony do nowych urządzeń z żeńskim USB Type-C™ i starszych urządzeń, które mają tylko złącze USB Typ-A. Adapter jest przymocowany do kabla, więc nie zginie.

## Numer artykułu 63828

EAN: 4043619638284

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
  - 4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
- Adapter:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
  - 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
- Chipset: Genesys Logic GL3510
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- 1 x Wskaźnik LED
- Mocna obudowa metalowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 70 x 23 x 18 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

## Wymagania systemowe

- Chrome OS
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Linux Kernel 5.8 lub nowszy
- Mac OS 11.1 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Jeden wolny port USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Hub USB 5 Gbps
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja :                      | Plug & Play                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwany system operacyjny: | Chrome OS<br>Linux Kernel 5.8.0 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Mac OS 11.1 or above |

## Interfejs

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński      |

## Właściwości techniczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Chipset:                    | Genesys Logic GL3510 |
| Szybkość transmisji danych: | 5 Gbps               |

## Właściwości fizyczne

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość kabla: | 20 cm  |
| Długość:       | 70 mm  |
| Szerokość:     | 23 mm  |
| Wysokość:      | 18 mm  |
| Kolor:         | czarny |

## Manufacturer information

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ulica        | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy | 14167             |
| Miasto       | Berlin            |
| Kraj         | Deutschland       |
| Email        | info@delock.de    |

Strona internetowa [www.delock.de](http://www.delock.de)