

# Kabel USB 2.0 do transmisji danych i szybkiego ładowania USB Type-C™ męski na męski przezroczysty PD 3.0 100 W 2 m

## Opis

Ten kabel USB firmy Delock umożliwia połączenie między urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem PC lub laptopem wyposażonym w wolny port USB Type-C™. Zintegrowany chipset E-Marker obsługuje funkcję PD 3.0 do szybkiego ładowania z mocą ładowania do 100 W. Gdy tylko kabel zostanie podłączony do źródła zasilania, dioda LED zaświeci się na niebieski.



## Jako?? i wydajno??

Estetyczny wygląd dzięki delikatnej tekstylnej osłonie i złączom w przezroczystej obudowie. Duży przekrój kabla linii energetycznej 22 AWG umożliwia również stabilne zasilanie do 5 A.

### Numer artykułu 80764

EAN: 4043619807642

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski
  - 1 x USB Type-C™ męski
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Średnica kabla:
  - linia danych 28 AWG
  - linia zasilania 21 AWG
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W (20 V / 5 A)
- Średnica kabla: ok. 3,8 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze w metalowej obudowie
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 2 m

## Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Specyfikacja: | USB 2.0<br>USB Type-C™ |
| Styl:         | Obie strony identyczne |

## Interfejs

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x USB 2.0 Type-C™ męski |

## Właściwości techniczne

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Szybkość transmisji danych: | 480 Mbps |
| Maksymalny prąd:            | 3 A      |

## Właściwości fizyczne

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Średnica kabla: | linia danych 30 AWG<br>linia zasilania 21 AWG |
| Długość:        | 2 m                                           |
| Kolor:          | czarny                                        |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |