



EAN:	4013288217516	Wymiar:	265x120x45 mm
Numer części:	05020110001	Waga:	981 g
Numer artykułu:	6004 Joker 4 Set 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200

- Kompaktowy zestaw w składanym etui z czterema kluczami Joker 6004 z mechanizmem regulacji pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w zakresie od 7 do 19 mm lub od ¼" do ¾"
- Automatyczne i bezstopniowe zaciskanie szczęk na śrubach i nakrętkach sześciokątnych
- Mechanizm dźwigniowy zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu śruby lub nakrętki podczas pracy
- Szybkie i płynne dokręcanie bez konieczności zdejmowania klucza dzięki mechanizmowi zapadkowemu
- Kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki rozmieszczeniu pryzm w szczękach klucza

Wielu użytkowników poszukuje uniwersalnego narzędzia do wykonywania połączeń śrubowych o jak najszerszym zakresie zastosowania. Jedno narzędzie dla wielu wymiarów metrycznych i calowych, które automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów śrub, umożliwiając bezpieczne osadzenie narzędzia, nie uszkodzając części i zapewniając dużą prędkość pracy. Bezstopniowo regulowane i równolegle prowadzone szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego. Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce sześciokątnej lub śrubie. Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne wkręcanie bez przerywania. Dzięki zastosowaniu pryzm można uzyskać kąt pracy wynoszący zaledwie 30°. Konstrukcja jednoramienna w połączeniu z mechanizmem zapadkowym i pryzmami umożliwia pracę nawet w wąskich przestrzeniach. Klucz Joker 6004 z mechanizmem regulacji jest uniwersalnym narzędziem do wykonywania połączeń śrubowych. Samonastawny. Umożliwiający pewny chwyt. Z mechanizmem zapadkowym. 4-częściowy zestaw do co najmniej 18 różnych metrycznych i calowych profili śrubowych w kompaktowym zwijanym etui. Dzięki rzepom nadaje się do montażu na ścianie, półce, wózku warsztatowym i jest kompatybilny z systemem Wera 2go.

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_self-setting_adjustable_spanner_6004_joker_4_set_1.html

Wera - 6004 Joker 4 Set 1
05020110001 - 4013288217516

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6004 Joker Samonastawny klucz płaski, regulowany klucz płaski

Zawartość zestawu:

	6004 Joker XS 05020099001 1 x 7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm		6004 Joker S 05020100001 1 x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm
	6004 Joker M 05020103001 1 x 13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm		6004 Joker L 05020101001 1 x 16-19 x 5/8-3/4" x 224 mm

Joker 6004: Automatyczna i bezstopniowa samoczynna regulacja




Kompaktowy zestaw w składanym etui z czterema kluczami Joker 6004 z mechanizmem regulacji pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w zakresie od 7 do 19 mm lub od 1/4" do 3/4"



Klucz płaski Joker 6004 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo zaciskającym się szczękom prowadzonym równolegle. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy mocowaniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 6004: Praca bez ryzyka uszkodzenia śruby czy nakrętki




Gładkie, równoległe szczęki Jokera 6004 zapobiegają zaokrągleniu łba nakrętki lub śruby pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez kany nakrętki lub śruby.

Joker 6004: Mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę



Mechanizm zapadkowy w szczęcie zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez odkładania narzędzia.

Joker 6004: Mniejszy kąt pracy



Pryzmy w szczękach klucza umożliwiają uzyskanie kąta pracy wynoszącego jedynie 30°.

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_self-setting_adjustable_spanner_6004_joker_4_set_1.html

Wera - 6004 Joker 4 Set 1
05020110001 - 4013288217516

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de