

Czytnik kart USB Type-C™ dla szybkich kart pamięci SD + Hub USB ze złączami USB Typ-A oraz USB Type-C™

Opis

Czytnik kart firmy Delock może zostać wykorzystany do odczytu kart pamięci CFast oraz SD. Czytnik kart można podłączyć do komputera osobistego lub laptopa za pomocą złącza USB.

Zintegrowany hub

Ponadto czytnik kart ze zintegrowanym hubem rozszerza PC o porty USB Typu-A i USB Type-C™.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, pendrive Delock USB doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.



Numer artykułu 91754

EAN: 4043619917549

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo CFast
- Chipset: JMicron JMS578, Genesys Logic GL3523, GL3227
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot CFast
 - CFast Typ I, CFast Typ II
- Można korzystać z dwóch kart pamięci naraz

- Dane mogą być wymieniane bezpośrednio między dwoma podłączonymi kartami
- Bootowalny
- 1 x Wskaźnik LED
- Wymiary (DxSxW): ok. 105 x 44 x 14 mm
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.2 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3 albo
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB + hub
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 30 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 30 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Bootowalny
Obsługiwany system operacyjny:	Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Wskaźnik LED:	1 x
Obsługiwana karta pamięci:	SD CFast type I / II SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II

Interfejs

Wyjście:	1 x gniazdo SD 1 x gniazdo CFast 2.0 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ żeńskie

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Długość:	105 mm
Szerokość:	44 mm
Wysokość:	14 mm
Kolor:	szary

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de