



## Qoltec Obudowa | kieszeń do dysków M.2 SATA SSD | NGFF | USB typ C

Kod produktu: 50311


Przenośna obudowa dysku M.2 SATA, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia za pomocą szybkiego złącza USB C. Posiada funkcję Plug & Play. Obudowa wspiera dyski o różnych długościach, dzięki czemu nie musisz przejmować się kompatybilnością.

### INNOWACJA W TWOIM ZASIĘGU



Kieszeń do dysków marki Qoltec jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób przechowujących dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe nie inwestując w kosztowne rozwiązania.

## PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI 6 GB/S



Obudowa dysków marki Qoltec to urządzenie :

- odpowiednia dla dysków SATA SSD B-Key i B&M-Key o rozmiarach : 2230, 2242, 2260, 2280,
- obsługa standardu UASP, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- interfejs USB 3.1 Gen 1 umożliwia transmisję danych z szybkością 6 Gb/s,
- urządzenie jest kompatybilne z USB 3.1 gen 1 oraz wsteczniejszymi USB 3.0 i USB 2.0,
- dobra stabilność urządzenia dzięki podkładowi antypoślizgowym,
- Dioda LED informuje o statusie kopiowania,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. 2TB,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji Plug&Play.

## SOLIDNA I LEKKA KONSTRUKCJA



Produkt cechuje ergonomiczny kształt zapewniając komfort użytkowania, a minimalistyczny i elegancki design, który nadaje lekka aluminiowa obudowa tworzą doskonałą estetykę urządzenia.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Stacja dokująca objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                      |
| Standard                            | NGFF SATA                                                                                                                                                                                                   |
| Przeznaczenie                       | Dysk M.2 SATA SSD                                                                                                                                                                                           |
| Pojemność                           | 2TB                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługiwane systemy                 | Windows Vista, 2000, XP, 7, 8, 10, 11, / Mac OS10.6.2/ Linux Fedora FC8                                                                                                                                     |
| Kompatybilna z                      | B KEY, B+M KEY                                                                                                                                                                                              |
| SSD                                 | M.2 SATA/NGFF                                                                                                                                                                                               |
| Interfejs wewnętrzny                | SATA                                                                                                                                                                                                        |
| Interfejs zewnętrzny                | USB typ C 3.1                                                                                                                                                                                               |
| Informacje dodatkowe                | Dyski M.2 można podłączać do interfejsów SATA i PCIe<br>Kompatybilna z USB 2.0<br>Może być stosowana zarówno do komputerów stacjonarnych jak i notebooków z portami USB oraz innych urządzeń z obsługą USB. |
| Materiał                            | Aluminium                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor                               | Czarny                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary                             | 36 x 116 x 12 mm                                                                                                                                                                                            |
| Zawartość opakowania                | 1x Obudowa dysku M.2 SATA<br>1 x Instrukcja obsługi<br>1 x Karta gwarancyjna<br>1 x Kabel USB typ C                                                                                                         |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 92                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość opakowania [mm]           | 150                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania [mm]            | 40                                                                                                                                                                                                          |
| Waga netto [kg]                     | 0.035                                                                                                                                                                                                       |
| Waga brutto [kg]                    | 0.132                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                 |
| Kod EAN                             | 5901878503110                                                                                                                                                                                               |