


FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe

FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe do znakowania pojedynczych żył przed lub po montażu. Zatrzaskiwane na żyłę (mechanizm Snap-on) lub nasuwane

Info

Możliwe zamocowanie po montażu mechanizmem Snap-On
Snap-On 2-3,5/15 w zestawie próbek FLEXIMARK® (nr art. M3251010)



Niepodtrzymywanie płomieni



Bezhalogenowe

Korzyści

Podwyższona ochrona przed zarysowaniami

Odporna i elastyczna ochrona

Odporność na działanie substancji chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów (oleju silnikowego, zasadowych środków czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

Cechy produktu

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Uwaga

Do oznaczników zatrzaskowych pasują etykiety LMB

Zakres dostawy

Oznaczniki kołnierzowe bez etykiet

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-Description: uchwyt do elementu
znacznikowego

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

ETIM 6.0 Class-Description: uchwyt do elementu
znacznikowego

FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe

Kolor:	przeźroczysty
Materiał:	Polietylen bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -40°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość (mm)	Dla średnic przewodów [mm]	Oznacznik / jednostka opakowania	Jednostka dostawy (PU)
FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe					
83252650	FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2-3.5/10 TR	10	2 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2-3.5/15 TR	15	2 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2-3.5/23 TR	23	2 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5	1000	1
83252654	FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5	1000	1
83252656	FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 5-8/10 TR	10	5 - 8	500	1
83252657	FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 5-8/15 TR	15	5 - 8	500	1
83252660	FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 8-10/15 TR	15	8 - 10	500	1