



Zasilacz komputerowy

Model: **AK-C2-600**



Kod produktu	AK-C2-600
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Pro Modular
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 70 %
Zgodność z 80 PLUS	Tak
Natężenie prądu na linii +3.3V	13 A
Natężenie prądu na linii +5V	13 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	105 W
Natężenie prądu na linii +12V	40 A
Obciążalność linii 12V	564 W
Maksymalna moc	600 W
Wtyczka zasilająca MPC	20+4-pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	Brak
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4-pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	2 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	3 szt
Wtyczka zasilająca SATA	5 szt
Zasilacz modularny	Pół-modularny
Filtr PFC	Aktywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Brak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	50 - 95 cm
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C13
Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie

Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	150 x 145 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	235 x 180 x 100 mm
Waga netto	1.57 kg
Waga brutto	1.69 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel zasilający
Kod EAN	5901720139566
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Zasilacz ATX Akyga® AK-C2-600 z serii Classic to zaawansowane rozwiązanie, idealne dla osób poszukujących stabilnego i niezawodnego zasilania do swoich komputerów PC. Ten **pół-modularny zasilacz ATX** oferuje **moc 600 W**, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do komputerów biurowych, jak i zaawansowanych jednostek domowego użytku. Co więcej, **zgodność z certyfikatem 80 PLUS** zapewnia efektywne działanie z minimalną stratą mocy. Natomiast zastosowane **aktywne PFC** optymalizuje współczynnik mocy, redukując zużycie energii.

Zasilacz ATX Akyga® AK-C2-600 posiada **bogaty zestaw złączy**, który umożliwia elastyczne podłączenie różnych komponentów. Złącza modularne obejmują: **jedno złącze 8-pin (4+4-pin)**, **dwa złącza PCI-E 6+2-pin**, **trzy wtyczki Molex** oraz **pięć wtyczek SATA**, co pozwala na łatwe podłączenie dysków twardych, napędów SSD, kart graficznych i innych urządzeń peryferyjnych. **Złącze 20+4-pin** jest na stałe przytwierdzone do zasilacza, co gwarantuje stabilne połączenie z płytą główną. **Płaskie kable modularne** o długości 50-70 cm ułatwiają organizację wewnątrz obudowy komputera i poprawiają przepływ powietrza.

Jedną z głównych cech tego **zasilacza komputerowego ATX** jest wykonanie z nowoczesnych komponentów elektronicznych, zgodnych z najnowszymi standardami technologicznymi. Starannie dobrane elementy zapewniają trwałość i stabilność działania, co gwarantuje niezawodność podczas długotrwałego i intensywnego użytkowania.

Obudowa zasilacza pół-modularnego jest utrzymana w eleganckim, czarnym kolorze, który doskonale komponuje się z większością obudów komputerowych, dodając im nowoczesnego i profesjonalnego wyglądu. Wnętrze zasilacza ATX wyposażono w cichy, **120-milimetrowy wentylator**, który zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza, utrzymując optymalną temperaturę pracy urządzenia bez zwiększania poziomu hałasu.

Zasilacz ATX Akyga® AK-C2-600 to niezawodne i efektywne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy poszukują stabilnego źródła zasilania dla swoich zaawansowanych systemów komputerowych. Wybierz ten pół-modularny zasilacz komputerowy, aby cieszyć się najwyższą jakością i niezawodnością działania swojego komputera PC.