


SILVYN® EL

SILVYN® EL – plastová spirálová ochranná trubice s tvrdou PVC spirálou a různou konstrukcí



Montážní čas

Výhody

Snadné zatahování kabelů a vodičů díky hladké vnitřní straně
Ohebná
Odolnost proti stlačení
Zcela izolovaný systém v kombinaci se šroubením SILVYN® MPC/MPC-M

Oblasti použití

Strojírenství
Automobilový průmysl
Výroba automatů
Vývozci

Vlastnosti výrobku

Flexibilní
Hladká vnitřní stěna
Tvarově stabilní

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

Konstrukce

Integrovaná spirála z tvrdého PVC
Plášť z měkčeného PVC

Poznámky

Hladká verze nemá schválení UL

SILVYN® EL**Technická data**

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice
Certifikace:	IEC EN 61386-23
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá
Materiál:	Speciální plášť z měkčeného PVC se zavařenou spirálou z tvrdého PVC
Teplotní rozsah:	-20 °C až +70 °C -5 °C až +70 °C (hladká verze)

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SILVYN® EL**

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Vnitřní x vnější průměr mm	Poloměr ohybu mm	Vhodné pro SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Vhodné pro SILVYN® MPC	Vhodné pro SILVYN® MPC 90°
SILVYN® EL						
61747360	12	10 x 14,5	25	16/1	9	9
61747370	16	12 x 16,5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747390	25	22 x 27,5	45	25 x 1,5	21	21
61747400	30	25 x 30,5	55	32/1	29/1	29/1
61747410	32	28 x 33,5	60	32/2	29/2	29/2
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61747430	50	40 x 46,4	105	50 x 1,5	42	-
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-
SILVYN® EL hladká						
61747361	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9
61747371	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747381	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747391	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21
61747411	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2
61747421	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36
61747431	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42	-
61747441	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48	-

Poslední změny (08.04.2018)





©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczecch.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL



Poslední změny (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16