DIGITUS Kabel przyłączeniowy HDMI Ultra High Speed

AK-330124-030-S
EAN 4016032458104



Kabel HDMI A/HDMI A M/M czarny 3m HDMI Ultra HighSpeed z Ethernetem 8K 60Hz UHD

Dzięki temu standardowi kabla ten kabel Ultra High Speed HDMI spełnia wszystkie dzisiejsze wymagania – od odtwarzania treści UHD 8K o wysokiej rozdzielczości poprzez dwukierunkową transmisję audio (ARC) po sterowanie urządzeniami HDMI przez CEC. Korzystaj także z aplikacji internetowych bez konieczności podłączania kabla Ethernet (HEC). Dzięki funkcji Lip-Sync przesunięte w czasie ruchy ust należą do przeszłości. Kabla tego można również użyć do transmisji do 32 kanałów audio i uzyskania obrazu w formacie 21:9 Cinemascope. Wydobądź więcej z odtwarzacza Blu-Ray, konsoli do gier lub portalu strumieniowego HD. Pozłacane styki i potrójne ekranowanie kabla zapewniają maksymalne przewodnictwo i transmisję bez zakłóceń. Obsługa 4K 3D w 50/60 Hz.

Kabel ten spełnia już wymagania przyszłych urządzeń o wysokiej rozdzielczości (telewizor, projektor, monitor) kolejnych generacji o wyższych rozdzielczościach, wyższych szybkościach transmisji danych i wyższych częstotliwościach odświeżania.

- Obsługa do 8K z 60 Hz
- Obsługa 4K 3D z 50/60 Hz
- Obsługa 14- i 16-bitowej głębi kolorów
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa Audio Return Channel (ARC) (kanał powrotny audio)
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC) (interfejs szeregowy łączący sprzęt audio i wideo)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa trybu Multi Stream audio/wideo
- Obsługa szerokokątnego formatu kinowego 21:9
- 32-kanałowa obsługa audio
- Z kanałem Ethernet (HEC)
- Obsługa 120 Hz przy rozdzielczości 1920 x 1080p
- Obsługa 4K 50/60 Hz
- Obsługa 1080p 3D HFR (wysoka częstotliwość odświeżania 3D)
- Obsługa Deep Color 30 bitów
- Obsługa DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitów
- Obsługa formatu Super Audio CD (DSD)
- Obsługa formatu DVD-Audio
- Obsługa audio i wideo Blu-Ray Disc oraz HD-DVD
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Kolor kabli: Czarny
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: no
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Standard HDMI: HDMI Ultra High Speed HDMI
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 7680 × 4320 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Długość: 3 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm^3
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	11.30	45.00	34.00	28.00	42,840.00
Opakowanie wewnętrzne	5	1.13	28.00	36.00	25.00	4,640.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.23	18.00	4.00	15.00	1,080.00
Netto bez opakowania	1	0.22	18.00	4.00	15.00	1,080.00

Więcej zdjęć









