


Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem czworokątnym



EAN:	4013288113627	Wymiar:	70x7x7 mm
Numer części:	05060302001	Waga:	15 g
Numer artykułu:	868/4 V	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem czworokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4"
- Z funkcją przytrzymywania

Wysokiej jakości końcówki do wkrętów z gniazdem czworokątnym. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia do gniazda śruby lub wkrętu, umożliwia pewne ich przytrzymanie na narzędziu. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link


https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_v.html

Wera - 868/4 V
05060302001 - 4013288113627

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem czworokątnym

Groty do śrub z profilem czworokątnym, z funkcją przytrzymywania



Groty V posiadają stożkową geometrię profilu, która zwiększając siłę mocowania umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów z profilem czworokątnym. Idealne do pracy w trudnodostępnych miejscach.

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	inch	mm
05060300001	# 1	50	2	4,5
05060297001	# 1	89	3 1/2	4,5
05060301001	# 2	50	2	6,0
05060302001	# 2	70	2 3/4	6,0
05060303001	# 2	89	3 1/2	6,0
05060304001	# 2	152	6	6,0
05060296001	# 3	50	2	6,0
05060298001	# 3	89	3 1/2	6,0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_v.html

Wera - 868/4 V

05060302001 - 4013288113627

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de