



Qoltec Cyfrowy tester akumulatora 3w1 z LCD | Polskie Menu | 6V | 12V | 24V | 10Ah-200Ah

Kod produktu: 52489

Tester akumulatorów 3w1 przeznaczony do testowania i analizy stanu akumulatorów 6V, 12V i 24V o pojemności od 10Ah do 200Ah. Kompatybilny z akumulatorami AGM, GEL, SLA, EFB, WET i DRY lead acid. Nie wymaga dodatkowego zasilania baterijnego, czerpie zasilanie bezpośrednio z testowanego akumulatora. Tester posiada menu w wielu językach w tym w języku polskim. Zestaw zawiera: Cyfrowy tester wraz z okablowaniem, Kabel USB, Eleganckie etui, Instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim, Kartę gwarancji, opakowanie.

ZAUFAJ TECHNOLOGII QOLTEC – TWOJE AKUMULATORY W DOBRZYCH RĘKACH



Precyzyjny i wiarygodny odczyt danych, prosta intuicyjna obsługa

Tester baterii marki Qoltec to **zaawansowana technologia testowania i diagnozowania problemów związanych z akumulatorem**. Idealne narzędzie dla każdego, kto dokładnie chce znać aktualny stan swojego akumulatora, **nie tylko dla specjalistów**. Już teraz możesz w łatwy sposób **sprawdzić przyczynę problemu i uniknąć poważnych awarii oraz kosztownej diagnostyki** np. w warsztacie samochodowym.

Nasze urządzenie ma wiele zalet:

- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD 2.8",
- Obsługa akumulatorów o pojemności od 10Ah do 200Ah,
- Nie wymaga dodatkowego zasilania baterijnego, czerpie zasilanie bezpośrednio z testowanego akumulatora,
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS,
- Pełna kompatybilność z akumulatorami 6V, 12V i 24V,
- Precyzyjny i wiarygodny odczyt danych,
- Wszechstronność zastosowań,
- Instrukcja obsługi,
- W zestawie eleganckie etui.

PRECYZYJNE POMIARY DLA KAŻDEJ BATERII



Obsługa akumulatorów AGM, GEL, SLA, EFB oraz WET o pojemności od 10Ah do 200Ah

Dzięki zaawansowanej technologii testowania przewodności, ten innowacyjny produkt umożliwia precyzyjną diagnozę stanu każdego rodzaju akumulatora o napięciu 6V, 12V i 24V. Tester dostarcza precyzyjne wyniki pomiarów dla akumulatorów typu AGM, GEL, SLA, EFB, WET oraz DRY lead-acid.

Dzięki nowoczesnemu testerowi baterii możesz szybko i precyzyjnie ocenić stan swojego akumulatora oraz systemu ładowania przeprowadzając: **Pomiar napięcia i stanu naładowania akumulatora(%)**,

Test żywotności akumulatora – oceń, czy bateria wymaga wymiany,

Test prądu rozruchu – upewnij się, że akumulator radzi sobie z uruchamianiem silnika,

Test alternatora – zweryfikuj, czy układ ładowania działa poprawnie, **Pomiar rezystancji wewnętrznej** – zyskaj dokładniejszy obraz kondycji baterii,

Zrób Zrzuty ekranu wyników i zapisuj dane dla lepszej analizy.

DIAGNOSTYKA AKUMULATORÓW NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE



Wyświetlacz LCD, Szybka Wykrywalność Awarii, Kompaktowa lekka i elegancka obudowa

Czytelny wyświetlacz LCD to jedna z wielu zalet tego produktu. Z Testerem baterii marki Qoltec analiza wyników kondycji akumulatora staje się łatwiejsza niż kiedykolwiek. **Możesz zmierzyć napięcie akumulatora, natężenie CCA prądu rozruchowego, sprawdzić kondycję i żywotność baterii oraz szybko wykryć awarię.**

Tester oferuje precyzyjne pomiary dwóch kluczowych parametrów stanu akumulatora: SOC (State of Charge), czyli stan naładowania, który wskazuje aktualny poziom energii w akumulatorze, oraz SOH (State of Health), który ocenia stopień zużycia akumulatora, pomagając określić jego ogólną kondycję. Dzięki tym wynikom użytkownik może szybko ocenić, czy akumulator wymaga naładowania lub czy jego wydajność spadła do poziomu, który może wpłynąć na dalszą eksploatację pojazdu lub urządzenia.

MIEJ GO ZAWSZE PRZY SOBIE - POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIEJ



Kompaktowe wymiary, bezpieczne użytkowanie

Posiadanie własnego testera baterii w wielu przypadkach jest w stanie uratować Cię przed wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami – możesz sprawdzić stan akumulatora w każdym momencie. Co więcej dzięki **kompaktowym wymiarom** i niewielkiej wadze, **możesz zawsze mieć go przy sobie**, można go także przechowywać w schowku w samochodzie i sprawdzić stan baterii, gdy jesteś poza domem. Napięcie akumulatora spada wraz z długim czasem eksploatacji, a **częsta kontrola pozwoli Ci na wczesne wykrycie nieprawidłowości**.

Wyposażony w **zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją**, które chroni go w razie przypadkowego błędnego podłączenia przewodów oraz szereg innych zabezpieczeń.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu. Zaufaj marce Qoltec i wybierz cyfrowy tester akumulatora, który dostarczy Ci precyzyjnych informacji, umożliwiając szybkie i efektywne działania. Dbaj o stan swoich akumulatorów i ciesz się pewnością, że zawsze są w najlepszej kondycji!

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	12-24V
Pojemność baterii	10Ah - 200Ah
Złącze	Zaciski czerwony + czarny typu Krokodylek
Zabezpieczenia	Wskaźnik nieprawidłowego podłączenia Zabezpieczenie przed przepięciem na wejściu Ochrona prze odwrotną polaryzacją
Wyświetlacz	2.8" LCD
Długość przewodu	0.57 m
Zastosowanie	Warsztaty samochodowe Serwisy motocyklowe Firmy transportowe Użytkownicy kamperów i łodzi Sklepy i hurtownie motoryzacyjne
Informacje dodatkowe	Test systemu ładowania Test systemu rozruchowego Test obciążeniowy systemu Funkcja monitorowania fal Funkcja odtwarzania Funkcja zarządzania rekordami Analiza żywotności akumulatora
Uwagi	Podczas pomiaru trzymaj sondy tylko za plastikowe osłony, nie za metalowe końcówki.
Pozostałe parametry	
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	190 x 88 x 23 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Tester baterii 1 x Etui 1 x Kabel USB/Mini USB 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	245
Szerokość opakowania [mm]	165
Wysokość opakowania [mm]	65
Waga netto [kg]	0.513
Waga brutto [kg]	0.605
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878524894