

# USB 10 Gbps kabel USB Type-C™ do USB Type-C™ 1 m PD 5 A E-Marker

## Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB Type-C™.



### Numer artykułu 85531

EAN: 4043619855315

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
- Chipset: Cypress E-Marker
- Średnica kabla:
  - linia danych 30 + 32 AWG
  - linia zasilania 26 AWG
- Prąd wyjściowy: maks. 5 A
- Średnica kabla: ok. 5,2 mm
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 1,0 m


## Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™
- Urządzenie z gniazdem USB Type-C™

## Zawartość opakowania

- Kabel USB 10 Gbps

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Specyfikacja: | USB 10 Gbps            |
| Styl:         | Obie strony identyczne |

## Interfejs

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski |

## Właściwości techniczne

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Chipset:                    | Cypress E-Marker |
| Szybkość transmisji danych: | 10 Gbps          |
| Maksymalny prąd:            | 5 A              |

## Właściwości fizyczne

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane                                                                      |
| Średnica kabla:    | linia danych 30 AWG<br>linia danych 32 AWG<br>linia zasilania 26 AWG<br>5.2 mm |
| Długość:           | 1 m                                                                            |
| Kolor:             | czarny                                                                         |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |