

Qoltec Zasilacz wtyczkowy 10W | 5V | 2A | 5.5*2.1

Kod produktu: 50771

Zasilacz wtyczkowy Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenie. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE

Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz wtyczkowy marki Qoltec, który pozwoli Ci na bezpieczne zasilanie urządzeń. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.



WIELOBRANŻOWE ZASTOSOWANIE

Qoltec Zasilacz wtyczkowy przeznaczony jest do zasilania szerokiej gamy sprzętu elektronicznego takiego jak:
- monitory, routery, tablety, TV,
- zabawki,
- ładowarki akumulatorów do elektronarzędzi,
- drukarki, skanery, kasy fiskalne.

Doskonały wybór w miejscach, gdzie nie potrzebujemy zasilaczy o dużej mocy. Charakteryzuje się niewielkim rozmiarem oraz szybką i prostą instalacją poprzez podłączenie bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU

Nie daj się zatrzymać i wybierz produkt najwyższej jakości, wyposażony w nowoczesne technologie:-przeciwprzepięciową, to ochrona przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,-przeciwprzeciążeniową, to ochrona przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,-przeciwzwarciową, to ochrona przed zwarciem w obwodzie zasilacza,-termiczną, to ochrona przed przeciążeniem lub złą cyrkulacją powietrza.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy sieciowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Wtyczka	5.5 * 2.1 mm
Moc	10 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	5 V
Natężenie wyjściowe	2 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarciowe Termiczne
Uwagi	Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Długość kabla	1.2 m
Wymiary	60 x 35 x 63 mm
Zawartość opakowania	Zasilacz wtyczkowy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	100
Wysokość opakowania [mm]	200
Szerokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.0670
Waga brutto [kg]	0.1030
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878507712