

Czytnik kart SuperSpeed USB do kart pamięci SD / Micro SD / MS

Opis

Ten czytnik kart firmy Delock jest wyposażony w trzy gniazda kart pamięci i umożliwia odczyt oraz zapis w zakresie różnych kart pamięci. Czytnik kart można podłączyć do komputera osobistego lub laptopa za pomocą złącza USB Typu-A.



Numer artykułu 91757

EAN: 4043619917570

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A męski >
 - 1 x gniazdo SD / MMC
 - 1 x gniazdo MS
 - 1 x gniazdo Micro SD / M2
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Wyświetla jednocześnie dwie litery napędu (Gniazda SD i micro SD / M2 muszą być używane oddzielnie)
- 1 x Wskaźnik LED
- Wymiary (DxSxW): ok. 69 x 19 x 11 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Obsługuje następujące karty pamięci:
 - Gniazdo 1**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - Gniazdo 2**
MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-Pro Duo, MS-HG,

Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

Gniazdo 3

Micro SD, Micro SD3.0 UHS-I, Micro SD4.0 UHS-II, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 lub nowszy
- Mac OS 11.2.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS
	Linux Kernel 5.8.0 or above
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Mac OS 11.2.3 or above

Obsługiwana karta pamięci:	Micro SD
	Micro SDHC
	Micro SDXC
	SD
	MS Micro
	SDHC
	SDXC
	Micro SD UHS-I
	Micro SD UHS-II
	RS-MMC
	MS
	MS Pro
	MS PRO-HG
	MS Duo
	MS Pro MagicGate
	MS PRO Duo
	MS PRO-HG Duo
	MS XC-HG Duo
	MS XC Duo
	MMC-I
	MMC-II
	MMC 4.0
	RS-MMC 4.0
	MS PRO-HG Micro
	M2
	MS MG Pro Duo
	HS MS Pro Duo
	SD 3.0 UHS-I
	SD Ultra
	SDHC Ultra
	Mini SD
	Mini SDHC
	Mini SDXC
	MMC Mobile

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	1 x gniazdo MS 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo SD

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de