

Delock Kabel High Speed HDMI with Ethernet – HDMI A męski > HDMI A męski 4K 25 cm

Opis

To wysokiej szybkości urządzenie HDMI z kablem Ethernet Delock, jest zgodne z najnowszym standardem HDMI i łączy szybki transfer danych z połączeniem audio-/ video- i Ethernet. Umożliwia to podłączenie do monitora lub do telewizora np. komputera PC lub napędu DVD / Blu-ray. Interfejs HDMI-A jest wstecznie zgodny z wcześniejszymi wersjami i umożliwia używanie istniejących urządzeń. Większa grubość przewodu oraz skrętka do transmisji danych zapewniają bezpieczne połączenie, bez względu na długość tego przewodu.



25 cm

Numer artykułu 83352

EAN: 4043619833528

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 19-pinowe męski złącze High Speed HDMI-A >
 - 19-pinowe męski złącze High Speed HDMI-A
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Podwójne ekranowanie kabla
- Skrętka kablowa
- Miedziany przewódnik
- Połączane złącze
- Transfer cyfrowych sygnałów audio i sygnałów wideo w jakości HD
- Szybkość transmisji danych do 10,2 Gb/s
- Obsługa rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Funkcja 3D obsługuje rozdzielczość do 1080p w dwóch strumieniach video, 60 obrazów na sekundę każdy
- Częstotliwość odświeżania do 120 Hz
- Zawiera nowy kanał Audio Return Channel (ARC)
- Wykorzystuje nową zaawansowaną przestrzeń kolorów do prezentacji obrazów cyfrowych
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Bardziej żywe i naturalne kolory
- Kolor: czarny

- Długość kabla: ok. 25 cm

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI

Zawartość opakowania

- Kabel HDMI

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	HDMI 1.4 High Speed HDMI z Ethernet
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	10,2 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	120 Hz

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	30 AWG 7,3 mm
Tarcza:	double
Długość:	0,25 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de