

Broszura informacyjna

00 21 41

Walizka narzędziowa "BIG Twin Move" dla elektryków



Wszystko pod kontrolą, nawet w podróży: obszerna gama narzędzi dla profesjonalnego elektryka

- Wyposażone w 14 narzędzi KNIPEX, łącznie 63 markowe narzędzia, częściowo przetestowane przez VDE zgodnie z normą DIN EN 60900
- Zestaw teleskopowego uchwytu w dnie oraz dwie zewnętrzne płynnie pracujące wrotki
- Sprzęt wolnostojący we wszystkich położeniach otwarcia dzięki zatrzaskowym uchwytem pokrywy z mechanizmem zawiasowym po obu stronach i swobodną regulacją kąta.
- Walizkę można otworzyć z jednej lub z dwu stron; dno i wieko można otwierać niezależnie.
- Wizytownik adresowy z dwoma plakietkami do indywidualnego etykietowania
- Pojemność: 38 litrów
- Maksymalna ładowność: 30 kg
- Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS w kolorze czarnym
- Portfelowa rama z bezpiecznie zamontowaną wytrzymałą częścią środkową, którą można zamocować po obu stronach, z uniwersalnymi dzięki elastycznemu pętłom i dwunastu małym kieszeniom opcjonalnym wkładkom.
- Metalowe okucia
- Zamek z kombinacją złożoną z trzech cyfr umożliwiającą bezpieczne zamknięcie walizki
- Dwa metalowe zamki do mocowania pokrywy i dna
- Wyjmowany przedział na dokumenty i wyjmowane ścianki narzędziowe wyprodukowane z zabezpieczonego przed zabrudzeniem arkusza polipropylenowego o podwójnych ściankach, 13 kieszonek narzędziowych
- Łącznie 95 opcjonalne wkładki

Nr art.	00 21 41
EAN	4003773082118
Waga	13.400 g
Wymiary	308 x 437 mm

Technische Attribute

Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna)	520 mm
Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna)	435 mm 370 mm
Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna)	290 mm 100 mm

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076

Zakres dostawy

00 11 01	KNIPEX TwinKey® do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających
08 26 145	Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami
12 42 195	KNIPEX MultiStrip 10 Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
13 86 200	Szczypce do prac elektroinstalacyjnych
16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji
26 26 200	Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”)
70 06 160	Szczypce tnące boczne

Zakres dostawy

74 06 200	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu
86 03 180	Szczypce-klucz Szczypce i klucz w jednym narzędziu
87 01 180	KNIPEX Cobra® Szczypce do rur nowej generacji
97 53 04	Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek z ładowaniem bocznym
98 20 35 SL	Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płaskim
98 25 01 SL	Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Pozidriv®
98 52	Nóż do kabli
101-00	Picard Młotek ślusarski
361 252 1	Rennsteig Przecinak dla elektryków
16135	Stabila Poziomica typ 70 Electric
18115	Stabila Poziomica mini Pocket Electric
L240 00055	Stabila Poziomica typ 70 Electric
003760	Wera Klucz płaski dwustronny Joker
004018	Wera Zestaw grzechotek Zyklop Metal 8100 SA 8 28-częściowy
5003484001	Wera Zestaw noży zapasowych VDE, 16-częściowy, Slim
00 21 41 LE	Walizka narzędziowa „BIG Twin-Move” pusta

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

