



EWS21

- krótka dźwignia

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EWS21
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101006377
EAN (European Article Number)	4030661484938
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-13
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-13
ETIM number, version 7.0	EC000222
ETIM number, version 6.0	EC000222

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
Wykonanie	Przełącz
Warunki montażu (mechaniczne)	dowolnie

Przełącz	krótkie
Typ uszczelnienia	Membrana Uszczelki wargowe Uszczelki kształtowe
Materiał pierścienia przedniego	Aluminium
Materiał przełącznika	Tworzywo
Kolor pierścienia przedniego	Srebro
Kolor pokrętki	Szare
Ciężar brutto	45 g

Dane ogólne - właściwości

Z zatraskiwaniem	Tak
Pełna izolacja	Tak
Liczba, Trzpieni ruchomych	1
Liczba pozycji wyłącznika	2

Dane mechaniczne

Odryglowanie	Odblokowanie przez obrót
Pozycja zatraskiwania	prawe
Żywotność mechaniczna, najmniej	300 000 operacji
Kąt przełączania, prawe	70 °
Montaż	kołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby	0,6 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość	28 mm
Długość x Szerokość x Wysokość	Średnica montażowa Ø: 22 mm
Średnica pierścienia przedniego	29,5 mm
Długość klamki	28 mm
Mounting diameter	22,3 mm
Grubość płyty przedniej, minimum	1 mm

Grubość płyty przedniej, maksimum	6 mm
Odstęp	50 x 50 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	+0 ... +80 °C

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

-

(1)

(2)

-	Czarne
SW	Szare

(3)

-	30 mm
30	35 mm
35	40 mm
40	42 mm
42	45 mm
45	50 mm
50	55 mm
55	70 mm

(4)

(5)

-	Szare
---	-------

(6)	
(7)	
(8)	
-	Czarne

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kews-f02
| 707,2 kB | .jpg | 352.778 x 494.947 mm - 1000 x 1403 px - 72 dpi
| 58,8 kB | .png | 74.083 x 103.717 mm - 210 x 294 px - 72 dpi
| 43,1 kB | .jpg | 87.842 x 123.472 mm - 249 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.04.2024, 09:14