

3-portowy koncentrator USB 5 Gbps z czytnikiem kart SD i Micro SD ze złączem USB Type-C™

Opis

Ten solidny hub USB firmy Delock z metalową obudową można podłączyć do komputera, laptopa lub urządzenia mobilnego. Rozszerza system o trzy porty USB Typ-A. Do konwertera można przyłączyć różne urządzenia USB takie jak pamięć flash, czytnik kart, obudowa zewnętrzna itp.

Zintegrowany czytnik kart

Ponadto hub ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Micro SD.

Mały, stabilny i poręczny

Ze względu na niewielkie wymiary i solidną obudowę ten koncentrator firmy Delock jest szczególnie przydatny w podróży. Można go po prostu spakować do torby razem z laptopem lub tabletem i używać w razie potrzeby.

Nachylona konstrukcja

Dzięki specjalnemu nachyleniu hub doskonale leży na biurku w domu lub w biurze. To ułatwia podłączanie urządzeń USB.

Bezpieczny stojak

Gumowe podkładki na spodzie zapobiegają ślizganiu się huba podczas np. podłączania kabla lub pamięci USB.



0.5 m

Numer artykułu 64292

EAN: 4043619642922

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
 - 3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
- Chipset: Genesys Logic
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Plug & Play
- Kolor: szary
- Mocna obudowa metalowa
- Długość kabla ze złączem: ok. 50 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 98 x 36 x 22 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Android 13.0 lub nowszy
- Linux Kernel 6.2 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Hub USB
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above Android 13.0 or above

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Złącze 3:	1 x gniazdo SD
Złącze 4:	1 x gniazdo Micro SD

Właściwości techniczne

Chipset:	Genesys Logic
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Długość kabla ze złączem:	50 cm
Długość:	98 mm
Szerokość:	36 mm
Wysokość:	22 mm
Kolor:	szary

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de