

DIGITUS® Uchwyt na trzy monitory, 3x 27", 3x 6 kg

DA-90363

EAN 4016032425571



Ramię biurkowe potrójne (zacisk) 3xLCD max. 27" max. 6kg uchylno-obrotowe 360° (PIVOT)

Uniwersalny uchwyt stołowy umożliwia instalację monitorów LED i LCD wszystkich marek do rozmiaru 69 cm (27"). Dzięki ramieniu ze sprężyną gazową można zamocować monitor na dowolnej wysokości. Aby wybrać odpowiedni uchwyt do monitora, należy zwrócić uwagę na wymiary VESA i wagę monitora.

Uniwersalny potrójny uchwyt stołowy z gazową sprężyną dociskową do w pełni elastycznej regulacji monitora w 4 poziomach

- Zintegrowane prowadzenie kabli
- Nadaje się do standardowych odległości VESA 75 x 75 i 100 x 100 mm
- Maks. Obciążenie 6 kg na ramię
- Waga: 7,4 kg

- Wymiary: 150 x 1588 x 410 mm
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 3
- Maksymalna waga monitora: 6 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 27"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy


Zawartość opakowania

- Podstawa monitora
- Śruby do montażu monitora
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	18.40	59.50	48.50	31.50	90,901.10
Opakowanie wewnętrzne	1	9.20	13.50	57.00	46.30	35,627.90
Opakowanie jednostkowe	1	9.20	13.50	57.00	46.30	35,627.90
Netto bez opakowania	1	7.60	13.50	57.00	46.30	35,627.90

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- **PRZESTROGA:** Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i **NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.**
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- **WAŻNE:** Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- **KONSERWACJA:** Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com