



Qoltec Stacja dokująca dysków SSD M.2 | NVMe | SATA | USB-C | 2TB

Kod produktu: 52275

Przenośna aluminiowa stacja dysku M.2, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia za pomocą szybkiego złącza USB-C. Obudowa wspiera dyski o różnych długościach, dzięki czemu nie musisz przejmować się kompatybilnością.

- Funkcja plug&play
- Aluminiowa obudowa
- Całkowita pojemność dysku 2TB
- Podświetlona diodami RGB

TWORZYMYSZ ROZWIĄZANIA, KTÓRE LICZĄ SIĘ W CODZIENNOŚCI



Stacja dokująca na dyski SSD marki Qoltec to **idealne rozwiązanie nie tylko dla osób posiadających dokumenty lub prywatne pliki na dyskach**, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe **nie inwestując w inne kosztowne rozwiązania**.

Stację dokującą do twardego dysku można podłączyć także do telewizora lub monitora wyposażonego w port USB - wówczas pełnić będzie funkcję odtwarzacza video z **ogromnym zapleczem pamięci**, jeżeli gromadzisz zdjęcia i filmy na twardych dyskach to ten produkt **dedykowany jest właśnie Tobie**.

KOMPATYBILNOŚĆ Z RÓŻNYMI TYPAMI DYSKÓW



Stacja jest kompatybilna z dyskami M.2 o interfejsie SATA oraz NVMe. Oferuje **szybkość transmisji danych do 10 Gb/s**. Dodatkowo stacja dysków marki Qoltec to urządzenie :

- Odpowiednie dla dysków SSD M-Key i B&M-Key NGFF o rozmiarach : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110,
- Obsługa standardu UASP, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- Interfejs USB 3.1 Gen2 umożliwia transmisję danych z szybkością 10 Gb/s,
- Urządzenie jest kompatybilne z USB 3.1 Gen1 oraz USB 2.0,
- Dobra stabilność urządzenia dzięki podkładowi antypoślizgowemu,
- Pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. 2TB,
- Użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- Nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji **Plug&Play**.

SZYBKI TRANSFER I ORGANIZACJA DANYCH



Instalacja dysku SSD jest łatwa, szybka i **nie wymaga posiadania żadnych specjalistycznych umiejętności technicznych**. Jedyną czynność jaką należy wykonać to wsunąć dysk SSD NVMe lub SATA do stacji dokującej, wybrać na stacji odpowiedni dysk jak zostało to wskazane na powyższej ilustracji i podłączyć kabel USB-C do odpowiedniego urządzenia. Gotowe teraz **możesz rozpocząć transfer danych i organizować dane**.

EKSKLUZYWNA KOMPAKTOWA OBUDOWA PODŚWIELLONA KOLOROWĄ DIODĄ RGB



Zgrabna i poręczna stacja dla Twojego dysku M.2 SSD to stylowe zabezpieczenie dla Twoich wartościowych danych. Wykonana z wysokiej jakości aluminium, co dodatkowo pomaga **odprowadzać ciepło**. Kompaktowe rozmiary pozwolą Ci zabrać ją ze sobą do pracy lub w inne miejsce, **bez problemu zmieści się do plecaka**. Wyjątkowy design podświetlony diodą LED RGB z możliwością płynnej zmiany kolorów.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Stacja dokująca objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Pojemność	2TB
Chipset	JM5581DL
Szybkość transmisji	NVMe : 10 Gb/s NGFF : 5 Gb/s
Wymiary dysku	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Obsługiwane systemy	Windows XP/7/8/10 MacOS Linux Android
Materiał	Aluminium + plastik
Kolor	Czarny
Długość kabla	~0.30m
Wymiary (G/D x Sz x W)	67 x 67 x 15 mm
Zawartość opakowania	1 x Stacja dokująca 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji 1 x Kabel USB/USB-C
Głębokość / Długość opakowania [mm]	96
Szerokość opakowania [mm]	154
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.095
Waga brutto [kg]	0.157
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522753