

DIGITUS Przełącznik KVM, 2 x 1 HDMI, wyjście HDMI, USB, 4K x 2K przy 60 Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



Przełącznik KVM 2 portowy HDMI 4K 60Hz 2xUSB audio IR

2-portowy przełącznik KVM DIGITUS® to przełącznik KVM HDMI o wysokiej wydajności. Pozwala przesyłać sygnał wideo wysokiej rozdzielczości (w wielu rozdzielczościach do 4Kx2K przy 60 Hz) oraz audio z dowolnego źródła do urządzeń wyświetlających. Ten przełącznik HDMI KVM dysponuje nie tylko funkcją przełączania jednym przyciskiem, ale także trybem inteligentnym oraz funkcją podłączania podczas pracy (hot plugging).

Obsługa 2 komputerów za pomocą klawiatury i myszy USB – przełączanie między dwoma komputerami za naciśnięciem przycisku lub pilotem zdalnego sterowania

- Wejścia: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x wejście audio, 2 x wyjście audio
- Wyjścia: 1 x HDMI®, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 2 x USB A 2.0
- Dodatkowe złącza z przodu: 2 x USB A 3.0, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, odbiornik podczerwieni, wyjście IR
- Wejścia/wyjścia audio: Gniazdo mini jack 3,5 mm stereo
- Kontrolki LED z przodu: zasilanie, 2 x złącze sieciowe, 2 x PC
- Przełącznik: Włączanie/wyłączanie zasilania, przełączanie PC 1 / PC 2
- Wersja HDMI®: 2.0
- Wersja HDCP: 2.2 / 1.4
- Rozdzielczość UHD: 4096 x 2160p, 60 Hz
- Podpróbkowanie: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0

- Szerokość pasma HDMI®: 18 Gbps wszystkie kanały (6 Gbps na kanał), obsługa HDR
- Głębokość kolorów HDMI®: 36 Bit (wszystkie kanały)
- Zasilanie – zasilacz: 100–240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Zasilanie przełącznika KVM: 5 V / 3 A
- Temperatura robocza: od 0°C do -45°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 10% do 85% wilgotność względna (bez kondensacji)
- Materiał obudowy: z metalu
- W zestawie uchwyt do montażu na ścianie
- Zewnętrzny odbiornik sygnału zdalnego sterowania w zakresie dostawy
- Wymiary: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 366 g
- Kolor: Czarny

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 2 porty, 4K 60Hz, 2 x wejście HDMI, 1 x wyjście HDMI
- 1 x zasilacz sieciowy do przełącznika KVM
- 2 x kabel połączeniowy USB 3.0 (USB B do USB A)
- 2 x kabel połączeniowy USB 3.0 (USB B do USB A)
- 2 x kabel HDMI
- 1 x pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- 1 x odbiornik podczerwieni z kablem przyłączeniowym
- 2 x uchwyt montażowy do mocowania na stole/ścianie
- 1 x podręcznik użytkownika

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Netto bez opakowania	1	0.46	6.50	18.00	23.00	2,691.00

Więcej zdjęć

