

Adapter USB Type-C™ do HDMI 4K 60 Hz oraz USB Type-C™ – dane + PD 94 W

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączenie monitora HDMI do urządzenia z interfejsem USB-C™ obsługującym tryb alternatywny DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 lub Thunderbolt™ 5.



USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 94 W

Adapter ma port USB Type-C™ Power Delivery. Jeśli port jest podłączony do zasilania laptopa lub tabletu, podczas pracy urządzenie hosta jest ładowane z mocą do 94 watów.

Numer artykułu 61087

EAN: 4043619610877

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x HDMI żeński
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Power Delivery żeński
- Specyfikacja DisplayPort 1.4 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 94 W
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- USB Bus power
- Plug & Play
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 48 x 41 x 9 mm

Wymagania systemowe

- Android 15.0 lub nowszy
- Linux Kernel 6.11 lub nowszy

- Mac OS 15.3.2 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- iPhone 15 Pro lub nowszy
- Surface Pro 9
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ i alternatywnym trybem DisplayPort lub z wolnym portem Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 lub Thunderbolt™ 5

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play HDR / HDR10
Specyfikacja:	DisplayPort 1.4 High Speed HDMI z Ethernet
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 iPhone 15 Pro or above Surface Pro 9 Android 15.0 lub nowszy Linux Kernel 6.11 lub nowszy Mac OS 15.3.2 lub nowszy

Interfejs

Złącze:	1 x USB Type-C™ męski 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Power Delivery żeński 1 x HDMI żeński
---------	---

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	48 mm
Szerokość:	41 mm
Wysokość:	9 mm
Kolor:	biały

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de