



Qoltec Kabel zasilający do UPS | IEC C13/C14 | 3x1.0mm | 1.5m

Kod produktu: 50459

Zainwestuj w **kabel zasilający C13/C14 od Qoltec**, który łączy wysoką wydajność z wyjątkową trwałością, idealny do zasilania komputerów, serwerów i monitorów. Dzięki wytrzymałej izolacji PVC i miedzianym przewodnikom, zapewnia stabilny przepływ energii nawet w najbardziej wymagających warunkach. O długości 1.5 m, ten niezawodny kabel spełnia wysokie normy VDE, oferując jakość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania w każdej sytuacji.

NIEZAWODNE DZIAŁANIE NAWET W WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH



Kabel zasilający posiada wytrzymałą izolację z poliwinitu oraz miedziane przewody

Zainwestuj w **kabel zasilający C13/C14**, który łączy wysoką wydajność z wyjątkową trwałością. Dzięki wytrzymałej izolacji z PVC i przewodnikom wykonanym z miedzi, masz pewność, że **Twoje urządzenia będą działać bez zakłóceń**, nawet w najbardziej wymagających warunkach. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie **jakość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania** na najwyższym poziomie.

- **Standardy VDE** – zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa
- **Wysokiej jakości przewodniki miedziane (3x1.0mm)** – stabilny przepływ energii
- **Trwała izolacja z PVC** – odporna na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
- **Złącza IEC C13 i C14** – powszechnie stosowane w sprzęcie IT i zasilaczach UPS
- **Długość 1.5m** – idealna do uporządkowanego montażu i oszczędności miejsca

SKUTECZNE ZASILANIE DLA SPRZĘTU BIUROWEGO I PROFESJONALNEGO



Szerokie zastosowanie kabla, m.in. do komputerów, zasilaczy UPS, dający możliwość przedłużenia połączeń między urządzeniami
Kabel C13/C14 to idealny wybór do zasilania:

- - komputerów,
- - serwerów,
- - monitorów,
- - zasilaczy UPS
- - oraz innych urządzeń IT i biurowych.

Świetnie sprawdza się w **serwerowniach, centrach danych, a także w biurach** , gdzie **ułatwia organizację sprzętu i umożliwia przedłużenie połączeń między urządzeniami** . Niezależnie od tego, czy potrzebujesz go do codziennego użytku, czy do bardziej wymagających zastosowań, kabel ten spełni wszystkie Twoje oczekiwania w zakresie funkcjonalności i niezawodności.

UNIWERSALNE ZASILANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE



Wysokiej jakości trzy-żyłowy kabel zasilający spełnia normy VDE

Kabel zasilający C13/C14 **3-żyłowy, spełniający wysokie normy VDE** to niezawodne i uniwersalne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w zasilaniu różnorodnych urządzeń elektronicznych, zarówno w domu, jak i w środowisku profesjonalnym. Wyposażony w standardowe złącza **IEC C13** oraz **IEC C14**, kabel o długości **1.5m** zapewnia bezpieczny i stabilny przepływ energii, gwarantując długotrwłą i bezawaryjną pracę sprzętu. Wysoka jakość wykonania oraz solidna konstrukcja to **gwarancja bezpieczeństwa i trwałości** , na której możesz polegać każdego dnia.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

2-letnia gwarancja na produkt

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas kabli zasilających objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Kabel zasilający
Wtyczka	C14 C13
Prąd wyjściowy	10A 250V~
Standard przewodu	H05VV-F
Przekrój żyły przewodu	3 * 1.0 mm
Przeznaczenie	Wszystkie sprzęty elektryczne z odpowiednim gniazdem.
Zastosowanie	- Komputerów - Serwerów - Monitorów - Zasilaczy UPS - Innych urządzeń IT i biurowych
Informacje dodatkowe	Wtyczka 1: IEC60320 C14 Wtyczka 2: IEC60320 C13 Kabel zasilający do UPS spełniający wysokie normy VDE.
Pozostałe parametry	
Materiał izolacji	PVC
Długość kabla	1.5m
Temperatura pracy	-20 C ~ +60 C
Opakowanie	Polybag
Zawartość opakowania	1 x kabel zasilający C14/C13
Głębokość / Długość opakowania [mm]	250
Szerokość opakowania [mm]	80
Wysokość opakowania [mm]	20
Waga netto [kg]	0.1590
Waga brutto [kg]	0.1630
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878504599