

8767 A HF TORX® Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 25 x 28 mm

Neuheiten und Aktionsprodukte Herbst/Winter 2017/2018



EAN:	4013288186874	Abmessung:	100x44x20 mm
Teilenr:	05003365001	Gewicht:	19 g
Artikel-Nr:	8767 A HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4 Zoll-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
05003365001 - 4013288186874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
			mm	mm	mm	mm
05003360001	iceblue	TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0
05003361001	tuerkis	TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0
05003362001	leuchtgruen	TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0
05003363001	leuchtgelb	TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0
05003364001	pink	TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0
05003365001	gelb	TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0
05003366001	gelb	TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0
05003367001	blau	TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0
05003368001	blau	TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0
05003369001	leuchtorange	TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0
05003370001	leuchtorange	TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0
05003371001	rot	TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0
05003372001	rot	TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
05003365001 - 4013288186874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8767_a_hf.html

Wera - 8767 A HF
05003365001 - 4013288186874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de