



## Qoltec Sportowe słuchawki bezprzewodowe BT 5.0 JL | magnetyczne | mikrofon | Czarne

Kod produktu: 50842

Bezprzewodowe słuchawki Qoltec są idealne dla osób ceniących komfort podczas aktywności fizycznej nowoczesny design. sterowanie muzyką, regulację głośności oraz odbieranie/odrzucając połączeń przychodzących.

Jesteś fanem sportu? To rozwiązanie jest dla Ciebie



### SŁUCHAWKI SPORTOWE BEZPRZEWODOWE BT 5.0 JL

Jeżeli cenisz sobie **połączenie funkcjonalności, eleganckiego designu, komfortu w użytkowaniu oraz najwyższej jakości dźwięku bez zakłóceń i szumów** - nasz produkt wychodzi Ci naprzeciw.

Technologia Bluetooth 5.0 umożliwia bezprzewodowe korzystanie ze słuchawek, a zasięg do 10 metrów **zapewnia swobodę ruchów**. Magnetyczne końcówki słuchawek pozwalają złączyć je ze sobą, dzięki czemu nie zsuną się z szyi, nie zgubisz ich, a kabel nie poplącze się. Model ten posiada **sportowe zaczepy** na uszy, co jest doskonałym rozwiązaniem **dla osób ceniących aktywny tryb życia**.

Rozmawiaj nie przerywając swojej aktywności

Słuchawki wyposażone są w **wbudowany mikrofon** - nie musisz przerywać wykonywanych czynności, by **odebrać telefon i przeprowadzić rozmowę**. Dodatkowo posiadają panel, dzięki któremu możesz przełączać muzykę, zatrzymać lub regulować poziom głośności, a pełne ładowanie pozwoli Ci cieszyć się muzyką do 6h. Nad wszystkim **czuwa dioda kontrola LED**, która sygnalizuje m.in rozpoczęcie i zakończenie ładowania.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowane przez nas słuchawki objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

|                                |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                      | Qoltec                                                                                                                                                                                            |
| Konstrukcja                    | Dokanałowe                                                                                                                                                                                        |
| Złącza                         | Micro USB / USB typ A                                                                                                                                                                             |
| Pasmo przenoszenia             | 20 Hz - 22 kHz                                                                                                                                                                                    |
| Przekrój kabla                 | Płaski                                                                                                                                                                                            |
| Komunikacja bezprzewodowa      | Tak                                                                                                                                                                                               |
| Mikrofon                       | Tak                                                                                                                                                                                               |
| Czas czuwania                  | 150 h                                                                                                                                                                                             |
| Czas działania                 | 6 h                                                                                                                                                                                               |
| Czas ładowania                 | 2 h                                                                                                                                                                                               |
| Zasięg                         | 10 m                                                                                                                                                                                              |
| Impedancja                     | 32                                                                                                                                                                                                |
| Czułość                        | 97 - 3dB                                                                                                                                                                                          |
| Pojemność baterii              | 90 mAh                                                                                                                                                                                            |
| Zastosowanie                   | Muzyka, Telefonia komórkowa, PC                                                                                                                                                                   |
| Informacje dodatkowe           | Możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych<br>Sterowanie muzyką<br>Kontrola głośności<br>Sportowe zaczepy na uszy<br>Dioda kontrolna LED<br>Magnetyczne<br>Port ładowania słuchawek<br>BT 5.0 JL |
| Kolor                          | Czarny ze złotymi elementami                                                                                                                                                                      |
| Zawartość opakowania           | Sportowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy<br>Kabel zasilający USB<br>4 silikonowe wkładki douszne<br>Instrukcja obsługi<br>Karta gwarancyjna                                                      |
| Głębokość / Długość opakowania | 29 mm                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość opakowania           | 93 mm                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość opakowania            | 175 mm                                                                                                                                                                                            |
| Waga netto                     | 0,0280 kg                                                                                                                                                                                         |
| Waga brutto                    | 0,0580 kg                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                      | 24 miesiące                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN                        | 5901878508429                                                                                                                                                                                     |