

DIGITUS® Uniwersalny uchwyt na telewizor z konstrukcją teleskopową do regulacji wysokości

DA-90421

EAN 4016032475095



Uchwyt sufitowy TV 37"-70" 50kg, z regulacją teleskopową 560-910mm

W pełni ruchomy uniwersalny uchwyt sufitowy firmy DIGITUS® spełnia wszystkie wymagania użytkowników. Nadaje się do wyświetlaczy płaskich i zakrzywionych o przekątnej ekranu od 37" do 70" i wadze do 50 kg. Dzięki teleskopowej regulacji wysokości można go optymalnie dopasować do różnych wysokości sufitu. Ponadto uchwyt można dopasować do skosów sufitu o nachyleniu do 60° oraz obracać pod kątem 360°. Optymalny kąt oglądania zapewnia regulowany stopień nachylenia, który można dopasować w zakresie od 0° do -25° do wysokości sufitu. Montaż ułatwia uchwyt VESA z funkcją Quick-Release, przy czym wyświetlacz wraz z uchwytem VESA można w prosty sposób zawiesić na odpowiednich punktach mocujących. Kabel jest w przejrzysty sposób przeprowadzany pod konstrukcją teleskopową. W precyzyjnym dostosowaniu pozycji pomaga zintegrowana poziomica. Uchwyt sufitowy można wykorzystywać do rozmiarów VESA od 200x200 do 600x400.

Regulowany uchwyt sufitowy do płaskich i zakrzywionych wyświetlaczy o parametrach maks. 70" / 50 kg, regulowany na wysokość

- Do monitorów/telewizorów o rozmiarach od 37" do 70"
- Maksymalna nośność: 50 kg maks.
- Funkcja Quick-Release – łatwe zakładanie i zdejmowanie monitorów
- Rozmiary uchwyty VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

- Zakres obrotu: 360° (od +180° do -180°)
- Zakres nachylenia: -25° do 0° (dla optymalnego kąta nachylenia)
- Zakres obrotu: od +3° do -3° (do precyzyjnej regulacji)
- Elastyczna regulacja wysokości: 56–91 cm (punkt środkowy uchwyty VESA do podstawki montażowej)
- Podstawka montażowa nadaje się do skosów sufitu: regulacja kąta nachylenia od +60° do -60°
- Zarządzanie okablowaniem: przeprowadzenie wewnątrz konstrukcji rurowej
- Materiał: stal
- Wymiary: szer. 68 cm x gł. 43,5 cm x wys. 113 cm
- Waga: 5,5 kg
- Kolor: czarny



Atrybuty

- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 50 kg

Zawartość opakowania

- 1 x uniwersalny uchwyt na telewizor z konstrukcją teleskopową do regulacji wysokości
- 1 x akcesoria montażowe
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	3	22.40	38.50	78.00	45.50	136,636.00
Opakowanie wewnętrzne	1	7.47	36.50	76.00	14.50	40,223.00
Opakowanie jednostkowe	1	7.47	36.50	76.00	14.50	40,223.00
Netto bez opakowania	1	7.03	36.50	76.00	14.50	40,223.00



- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- **PRZESTROGA:** Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być montowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i **NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE**.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- **WAŻNE:** Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- **KONSERWACJA:** Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl