DIGITUS Aktywny DisplayPort do kabla przyłączeniowego HDMI

AK-340415-002-S
EAN 4016032427476



Kabel DP/HDMI z zatrzaskiem aktywny czarny 0,2m Displayport 4K 60Hz UHD

Konwerter 4K DisplayPort do HDMI (wtyczka DisplayPort do gniazda HDMI) umożliwia wyświetlanie zawartości komputera lub notebooka bezpośrednio na ekranie telewizora. Obsługuje przy tym rozdzielczość do 4096 x 2160. Dzięki temu można wyświetlać zdjęcia, wideo, dokumenty, prezentacje itd. w Ultra HD i stosować je optymalnie podczas konferencji lub w zakresie prywatnym.

Obsługa HDMI 2.0 Feature

- Posiada kompletny odbiornik DisplayPort i kompletny nadajnik HDMI do konwersji formatu wideo
- Posiada nadajnik HDMI 2.0, obsługa wideo 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30Hz i 1080P/3D.
- Obsługa trybu DP++ Dual
- Obsługa DisplayPort 1.2 i 4 torów przy 1,62 Gbps, 2,7 Gbps i 5,4 Gbps
- Obsługa ochrony zawartości Full HDCP 1.4/2.2.
- Głębokie kolory 24 bit
- Formaty wejścia audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio (AC-3, DTS) oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki audio 24 bity i częstotliwości próbkowania 192 kHz.
- Maksymalna przepustowość: 21,6 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- AWG: 32
- Blokada: Zatrzask
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Gniazdo HDMI Typ A (standard)
- Długość: 0.2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	8.00	38.10	30.20	24.10	27,729.90
Opakowanie wewnętrzne	10	0.40	33.00	27.90	7.60	6,997.32
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	20.00	15.00	1.52	456.00
Netto bez opakowania	1	0.04	20.00	15.00	1.52	456.00

Więcej zdjęć













