

Zewnętrzny hub USB 10 Gbps USB Type-C™ z 2 x USB Typ-A oraz 2 x USB Type-C™

Opis

Ten hub USB firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB Type-C™ do komputera osobistego lub laptopa. Ma dwa złącza USB Typ-A oraz dwa złącza USB Type-C™. Można podłączać różne urządzenia USB, np. stacje dokujące, czytniki kart, obudowy zewnętrzne, itd.



Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.

Numer artykułu 63260

EAN: 4043619632602

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
 - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
- Chipset: Realtek RTS5423, RTS5441E
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Zasilanie na port: maks. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
- Plug & Play
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor: szary
- Długość kabla bez złączem: ok. 12 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 40 x 13 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.6.4 lub nowszy
- Mac OS 10.15.5 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Hub USB
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 4.6.4 lub nowszy Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	2 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
Złącze 3:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński

Właściwości techniczne

Chipset:	Realtek RTS5423 Realtek RTS5441E
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość:	80 mm
Szerokość:	40 mm
Wysokość:	13 mm
Kolor:	szary
Długość kabla bez złączem:	12 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de