

DIGITUS Przełącznik KVM, 2-portowy, pojedynczy wyświetlacz, 4K, HDMI®

DS-12870

EAN 4016032467175



Przełącznik KVM 2 portowy HDMI, 4K 30Hz

Dzięki 2-portowemu przełącznikowi KVM DIGITUS® do obsługi pojedynczych monitorów można obsługiwać dwa komputery PC z obsługą 4K z jednej kombinacji klawiatury USB i myszy. Za pomocą jednego przycisku lub klawisza skrótu można łatwo przełączać się między dwoma komputerami i oszczędzić sobie kłopotu z podłączeniem wszystkich kabli. Wyjście do monitora odbywa się poprzez wyjście HDMI® na tylnym panelu. Sygnały audio z mikrofonu i głośnika również mogą być przełączane. Ponadto na przednim panelu znajduje się port USB, który może być używany w przypadku innych urządzeń peryferyjnych, takich jak pamięci USB lub zewnętrzne dyski twarde w obu komputerach. Podłączone urządzenia peryferyjne są przypisane do aktywnego komputera PC. Diody LED z informacją o stanie na przednim panelu przełącznika pokazują przez cały czas aktualną konfigurację. Wyłącznik uzupełnia solidna metalowa obudowa.

Obsługa 2 komputerów przy użyciu kombinacji klawiatury USB i myszy – przełączanie między dwoma komputerami za jednym naciśnięciem przycisku

- Rozdzielczość UHD: 4K/30 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Wejścia: 2 x wejścia HDMI® (2 x 1), 2 x USB B, 2 x gniazdo combo audio 3,5 mm (mikrofon, głośnik)
- Wyjścia (konsola): 1 x HDMI®, 2 x USB A (mysz, klawiatura), 2 x dźwięk stereo Jack 3,5 m (mikrofon, głośniki)

- Dodatkowe złącze z przodu: 1 x USB A dla kolejnych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki lub pamięci USB
- Wersja HDMI®: 1.4b
- Specyfikacja USB: zgodny z USB 2.0 (FullSpeed)
- Obsługuje formaty audio: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Przełączanie między komputerami: Przełącznik na przednim panelu lub za pomocą klawisza skrótu
- Dioda LED stanu na przednim panelu pokazuje aktualną konfigurację
- Urządzenie pracuje niezależnie od platformy, nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych
- Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
- Temperatura składowania: od -20°C do 60°C
- Wilgotność robocza: od 0% do 80% RH (bez skraplania)
- Materiał obudowy: Metal
- Zasilanie: przez USB lub opcjonalnie zasilacz 9 V DC
- Wymiary: 13,2 x 9,2 x 4,4 cm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 465 g

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 2-portowy, pojedynczy wyświetlacz, 4K, HDMI®
- 1 x przełącznik KVM, 2-portowy, pojedynczy wyświetlacz, 4K, HDMI®
- 2 x kabel KVM (HDMI®, USB, Audio)
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	11.11	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.11	18.50	22.50	9.30	3,871.12
Netto bez opakowania	1	1.09	18.50	22.50	9.30	3,871.12

Więcej zdjęć

