



Kabel USB

Model: **AK-USB-69**



Kod produktu	AK-USB-69
Typ produktu	Kabel USB
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maksymalna moc	60 W (20 V / 3 A)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Wersja	USB 2.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał przewodu	Miedź
Materiał wykonania	Silikon
Kolor produktu	Zielony
Opakowanie	UniBag
Wymiary opakowania (L x W x H)	120 x 40 x 20 mm
Waga netto	29 g
Waga brutto	32 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750771
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel silikonowy USB-C Akyga® AK-USB-69 w intensywnie zielonym kolorze to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie zarówno funkcjonalność, jak i oryginalny wygląd akcesoriów. Świetnie sprawdzi się do codziennego ładowania smartfonów, tabletów, powerbanków czy laptopów, a jego wyrazisty kolor dodaje charakteru każdemu zestawowi urządzeń.

Szybkie ładowanie i transmisja danych

Kabel USB typu C AK-USB-69 dzięki zgodności ze standardem USB 2.0, umożliwia transfer danych z prędkością do 480 Mbps oraz obsługuje **szybkie ładowanie z mocą do 60 W**. To doskonały wybór zarówno do pracy, jak i w podróży, kiedy liczy się czas i niezawodność.

Elastyczny i trwały kabel USB C

Miękka, matowa **powłoka z silikonu** sprawia, że kabel USB-C jest przyjemny w dotyku, odporny na załamania i nie płącze się. Dzięki temu można go bezpiecznie zwijać i przenosić, a jego trwałość gwarantuje długi czas użytkowania.

Uniwersalna kompatybilność

Złącza USB-C - USB-C sprawiają, że **kabel USB-C Akyga® AK-USB-69** współpracuje z szeroką gamą urządzeń — od smartfonów Samsung, Xiaomi czy OPPO, po nowe iPhone'y oraz nowoczesne laptopy z technologią Power Delivery. **Długość 1 m** zapewnia wygodę podczas ładowania i korzystania z urządzeń jednocześnie.