



Model: **AK-TB-35**



|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu                   | AK-TB-35                                                                                    |
| Seria                          | Universal                                                                                   |
| Podmiot odpowiedzialny         | Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com |
| Napięcie zasilające            | 100-240 V                                                                                   |
| Pobór prądu                    | < 0.6 A                                                                                     |
| Napięcie wyjściowe             | 24 V                                                                                        |
| Wyjściowe natężenie prądu      | 2 A                                                                                         |
| Maksymalna moc                 | 48 W                                                                                        |
| Wyłącznik mechaniczny          | Brak                                                                                        |
| Uziemienie                     | Brak (klasa II ochronności)                                                                 |
| Zabezpieczenie OVP             | Tak                                                                                         |
| Zabezpieczenie OCP             | Tak                                                                                         |
| Zabezpieczenie OPP             | Tak                                                                                         |
| Zabezpieczenie OTP             | Tak                                                                                         |
| Zabezpieczenie SCP             | Tak                                                                                         |
| Złącze zasilania               | 5.5 x 2.1 mm                                                                                |
| Długość bolca                  | 12 mm                                                                                       |
| Długość przewodu               | 1 m                                                                                         |
| Materiał wykonania             | ABS                                                                                         |
| Kolor produktu                 | Czarny                                                                                      |
| MTBF                           | 100000 h                                                                                    |
| Temperatura pracy              | 5 - 50 °C                                                                                   |
| Opakowanie                     | EcoBox                                                                                      |
| Wymiary produktu (L x W x H)   | 53 x 70 x 100 mm                                                                            |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 61 x 82 x 180 mm                                                                            |
| Waga netto                     | 154 g                                                                                       |
| Waga brutto                    | 194 g                                                                                       |
| Zgodność z CE                  | Tak                                                                                         |
| Zgodność z FCC                 | Tak                                                                                         |
| Zgodność z RoHS                | Tak                                                                                         |
| Zgodność z REACH               | Tak                                                                                         |
| Kod EAN                        | 5901720139634                                                                               |
| Gwarancja                      | 24 miesiące                                                                                 |





## Opis

**Zasilacz sieciowy Akyga® AK-TB-35** to wysokiej jakości urządzenie, które zapewnia stabilne i niezawodne zasilanie dla szerokiego zakresu sprzętów elektronicznych. Przy parametrach **24 V / 2 A** i mocy **48 W** doskonale sprawdzi się w obsłudze takich urządzeń jak routery, kamery monitorujące, sprzęt audio czy instalacje oświetleniowe LED.

## Zasilacz do LED i nie tylko

**Zasilacz 24 V DC** wyposażono w standardowe **złącze 5,5 x 2,1 mm**, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań. Jest idealnym wyborem do zasilania systemów monitoringu CCTV, centralek telekomunikacyjnych, wzmacniaczy sygnału oraz urządzeń przemysłowych wymagających stabilnego napięcia 24 V DC. Jest również niezastąpiony w oświetleniu LED – **od taśm LED** w domowych instalacjach dekoracyjnych po bardziej zaawansowane systemy oświetleniowe w przestrzeniach komercyjnych.

## Zasilacz 24 V DC — wysoka jakość i bezpieczeństwo

**Zasilacz LED 24 V** Akyga® AK-TB-35 został zaprojektowany z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie użytkowania. Zintegrowane zabezpieczenia przed przepięciami, przegrzaniem i przeciążeniami skutecznie chronią podłączone urządzenia. Stabilne napięcie wyjściowe minimalizuje ryzyko zakłóceń, zapewniając bezproblemowe działanie sprzętu zarówno w warunkach domowych, jak i profesjonalnych. Co więcej, kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że zasilacz jest wygodny w codziennym użytkowaniu oraz łatwy do przechowywania.

## Doskonały wybór do różnych zastosowań

Niezależnie od tego, czy planujesz zasilić router, kamerę, urządzenie przemysłowe czy oświetlenie LED, zasilacz Akyga® AK-TB-35 spełni Twoje oczekiwania. Dzięki swojej wszechstronności, wysokiej wydajności oraz niezawodności stanowi niezastąpione rozwiązanie w szerokim zakresie zastosowań. Solidne wykonanie oraz efektywność energetyczna czynią go doskonałym wyborem dla użytkowników indywidualnych i profesjonalistów poszukujących trwałego i bezpiecznego źródła zasilania DC.