



Qoltec Kabel Patchcord sieciowy skrętka UTP | CAT6 | High speed 1Gb/s | LAN | 50m | czarny

Kod produktu: 54561

Kabel Patchcord UTP CAT6 Qoltec o długości 50 metrów został zaprojektowany do obsługi szybkiej transmisji danych do 1 Gb/s w sieciach Gigabit Ethernet. Gwarantuje stabilne połączenie i wysoką jakość sygnału, nawet na długich odcinkach. Powłoka PVC o podwyższonej odporności chroni przewody przed wilgocią, uszkodzeniami i promieniowaniem UV — dzięki czemu kabel doskonale sprawdza się także w instalacjach zewnętrznych.

SZYBKA TRANSMISJA I STABILNE POŁĄCZENIE



Szybko przesyłaj dane z prędkością do 1 Gb/s

Kabel UTP CAT6 jednożyłowego drutu miedzianego o średnicy 0.52 mm marki Qoltec o długości 50m to niezawodne rozwiązanie do transmisji danych w sieciach Gigabit Ethernet. Przeznaczony do obsługi prędkości do 1 Gb/s i częstotliwości 250 MHz, gwarantuje płynną i stabilną komunikację między urządzeniami sieciowymi.

Stabilne połączenie dla filmów 4K i multimediów wysokiej jakości

To idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających dużej przepustowości — takich jak streaming wideo w jakości 4K, gry online, praca zdalna czy transfer dużych plików w sieciach firmowych i domowych.

OŚIĄGNIJ NOWY POZIOM EFEKTYWNOŚCI SIECIOWEJ



Osiem par skręconych przewodów, solidna izolacja PVC, czysty sygnał i odporność na zakłócenia

- Składa się z ośmiu skręconych par przewodów,
- Solidna izolacja wykonana z PVC - chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia elastyczność podczas instalacji,
- Wykonany z jednożyłowej skrętki, każda para przewodów jest pokryta warstwą izolacyjną, która chroni przed zakłóceniami,
- Przewodnik wykonany z CCA,
- Nieekranowany - nie posiada dodatkowego ekranu ochronnego,
- Stabilność przy długich odcinkach,
- Wysoka jakość wykonania i trwałość instalacji na lata potwierdzona gwarancją.

IDEALNY DO SIECI LAN, SMART TV, ROUTERÓW I KONSOL



Trwała konstrukcja jednożyłowa i pewna jakość połączenia

Postaw na pewne połączenie – kabel Qoltec Cat6 to doskonałe rozwiązanie do domu, biura i gamingu. Gwarantuje zakłócenia, dzięki czemu korzystanie z Internetu, oglądanie filmów czy granie online przebiega płynnie i bez przerw. streamingu wideo w jakości HD i 4K, wideokonferencji czy pracy z serwerem NAS. Wybierz kabel, który zapewni Twojej sieci stabilność, prędkość i trwałość połączenia na lata.

stabilny sygnał, wysoką prędkość transmisji oraz odporność na Świetnie sprawdzi się w biurze i w domu – do przesyłania plików,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Gwarancja Jakości – Twoje Bezpieczne Połączenie
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Nieekranowany
Kategoria	CAT6
Klasa	U/UTP
Pasma przenoszenia	250MHz
Przepustowość	1Gb/s
Izolacja	PVC
Przekrój AWG	23AWG
Przekrój żyły	0.57mm
Budowa żyły	CCA
Zastosowanie	Systemy monitoringu IP Serwerownie i szafy RACK Domowe i biurowe instalacje internetowe Sieci komputerowe LAN
Pozostałe parametry	
Kod EAN	5901878545615