

Kabel danych i ładowania USB Type-C™ do Lightning™ dla iPhone™ oraz iPad™ kątowe 180° 1 m MFi

Opis

Ten kabel USB firmy Delock umożliwia jednocześnie granie i ładowanie smartfona pod kątem 180°. Ze względu na praktyczny kąt kabel ładujący jest poprowadzony za smartfonem i nie przeszkadza w graniu.

Dzięki obsłudze szybkiego ładowania można podłączyć kompatybilne urządzenie Apple do ładowarki USB Type-C™ PD, szczególnie do szybkiego ładowania.

Jako?? i wydajno??

Estetyczny wygląd dzięki tekstylnej osłonce i złączu w metalowej obudowie. Wysoki przekrój kabla linii zasilającej z 23 AWG obsługuje również stabilne zasilanie do 3 A.

Certyfikat MFi

Certyfikat MFi i oryginalny łącznik Apple C94 gwarantuje pełną kompatybilność z łącznikiem Lightning™.



Numer artykułu 80025

EAN: 4043619800254

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski
 - 1 x Apple Lightning™ męski, kątowe 180°
- Kabe certyfikowany MFi z oryginalną przejściówką Apple C94
- Obsługuje
 - iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (2022), iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad (9th generation) iPad (8th generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation)
- Chipset: C94
- Średnica kabla:

- linia danych 30 AWG
- linia zasilania 23 AWG
- Średnica kabla: ok. 4 mm
- Długość kabel na złącza: 8 mm
- Napięcie: maks. 9 V
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- Obsługuje funkcje szybkiego ładowania (od iPhone 8 / iPad Pro)
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze w metalowej obudowie
- Kolor: czarny / srebrny
- Długość: ok. 1 m

Zawartość opakowania

- Kabel USB-C™ do Lightning™

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0 USB Type-C™
---------------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x Apple Lightning™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maksymalny prąd:	3 A

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia zasilania 23 AWG
Długość:	1 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de