



Qoltec Zasilacz specjalizowany do Dell 65W | 3 wtyczki | +kabel zasilający

Kod produktu: 51762

Specjalizowany zasilacz sieciowy Qoltec dedykowany do wszystkich laptopów Dell jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy.

W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem notebookspareparts.pl

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE

Ze sprzętem elektronicznym jest jak z samochodami. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z jednej marki, pozostajemy jej wierni. Tak samo jest z laptopami. Wybieramy tego producenta, którego laptopów używamy. Czy to w pracy, czy w domu. Niejednokrotnie posiadamy 2, 3 urządzenia jednej marki.

Z samego założenia jest ono kompaktowe i nie zajmuje wiele miejsca. Natomiast kilka zasilaczy podpiętych do różnych gniazd wygląda nieatrakcyjnie w naszym salonie, czy gabinecie. Rozwiązaniem jest specjalizowany zasilacz do laptopów marki Qoltec, który dzięki 3 wymiennym wtyczkom dopasuje się do każdego laptopa Dell, jaki posiadasz.

BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU

Nie daj się zaskoczyć i bądź zawsze przygotowany z uniwersalnym zasilaczem marki Qoltec. Nasze rozwiązanie oferuje:

- 3 wymienne wtyczki, które pozwolą na dopasowanie do każdego modelu laptopa Dell,
- zabezpieczenia przeciw: przepięciom, przeciążeniom, zwarciom, termiczne,
- wysoką jakość materiałów dającą gwarancję długiego użytkowania zasilacza.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy specjalizowanych do laptopów objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	Dell
Wtyczka	4.0 * 1.7 mm, 4.5 * 3.0 mm + pin, 7.4 * 5.0 mm + pin
Moc	65 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Zakres napięć	19,5 V / 3.34 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Sprawność energetyczna	Level VI
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarceniowe Termiczne
Uwagi	Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Konfigurator	notebookspareparts.pl/
Długość kabla	1.7 m
Wymiary	95 x 50 x 25 mm
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Zasilacz sieciowy + 3 wtyczki Kabel zasilający Rzep do porządkowania kabla Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Waga netto [kg]	0.2130
Waga brutto [kg]	0.3880
Gwarancja	36 miesięcy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	135
Szerokość opakowania [mm]	50
Wysokość opakowania [mm]	230
Kod EAN	5901878517629

WTYCZKA	Napięcie	Rozmiar wtyczki	Przeznaczenie
H13D	19.5V	7.4*5.0mm +pin	Dell: 19.5V/3.34A
H5D	19.5V	4.5*3.0mm +pin	Dell: 19.5V/3.34A
H16	19.5V	4,0*1.7mm	Dell: 19.5V/3.34A