

Adapter USB Type-C™ męski do HDMI żeński (DP Alt Mode) 4K, kątowny

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania monitora HDMI do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz zapewniającego obsługę trybu alternatywnego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 lub Thunderbolt™ 5.



Oszczędzaj miejsce design do zastosowań mobilnych i w ciasnych przestrzeniach

Kątowna konstrukcja jest idealna dla urządzeń mobilnych, takich jak laptopy czy tablety, i zapewnia kompaktowe połączenie w ograniczonych warunkach – np. blisko ścian lub w niewielkich stanowiskach pracy.

Numer artykułu 64289

EAN: 4043619642892

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x HDMI żeński
- Specyfikacja DisplayPort 1.4 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4
- USB Bus power
- Plug & Play
- Kątowny 90°
- Kolor: czarny
- Wymiary ze złączami (DxSxW): ok. 42 x 32 x 11 mm

Wymagania systemowe

- Android 14.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.8 lub nowszy

- Mac OS 15.1.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- iPhone 15 Pro lub nowszy
- Surface Pro 9
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ i alternatywnym trybem DisplayPort lub z wolnym portem Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 lub Thunderbolt™ 5

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	HDCP 1.4
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 iPhone 15 Pro or above Android 14.0 or above Surface Pro 9 Linux Kernel 6.8 lub nowszy Mac OS 15.1.1 lub nowszy

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x HDMI żeński

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Długość:	42 mm
Szerokość:	32 mm
Wysokość:	11 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland

Email

info@delock.de

Strona internetowa

www.delock.de

