



Qoltec Słuchawki bezprzewodowe Loud Wave z mikrofonem | BT 5.0 JL | Białe

Kod produktu: 50847

Bezprzewodowe nauszne słuchawki Qoltec są doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących połączenie funkcjonalności, wygody oraz najwyższej jakości dźwięku. Umieszczony na słuchawce panel sterowania da Ci pełną kontrolę.

Doświadcz dźwięku bez zakłóceń



Jeżeli cenisz sobie połączenie **funkcjonalności, eleganckiego designu, komfortu w użytkowaniu oraz najwyższej jakości dźwięku bez zakłóceń i szumów** - nasz produkt wychodzi Ci naprzeciw.

Technologia Bluetooth 5.0 umożliwia bezprzewodowe korzystanie ze słuchawek, a zasięg do 10 metrów **zapewnia swobodę ruchów**. Dzięki lekkiej konstrukcji, słuchawki nie stają się obciążeniem i możesz delectować się swoją ulubioną **muzyką przez długi czas lub skorzystać z funkcji radia FM**.

Prezentowany model został **wzbogacony również o asystenta głosowego** do Twojej dyspozycji.

Rozmawiaj nie przerywając swojej aktywności



Słuchawki wyposażone są w **wbudowany mikrofon** - nie musisz przerywać wykonywanych czynności, by **odebrać telefon i przeprowadzić rozmowę**. Dodatkowo posiadają panel, dzięki któremu możesz przełączać muzykę, zatrzymać lub regulować poziom głośności, a pełne ładowanie pozwoli Ci cieszyć się muzyką do 15h. Nad wszystkim **czuwa dioda kontrola LED**, która sygnalizuje m.in. rozpoczęcie i zakończenie ładowania.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.**
Oferowane przez nas słuchawki objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Konstrukcja	Nauszne
Złącza	Micro USB / USB typ A Mini jack / Mini jack
Pasma przenoszenia	20 Hz - 22 kHz
Mikrofon	Tak
Czas czuwania	1 rok (Nieużywane automatycznie wyłączają się po 10 min)
Czas działania	15 h
Czas ładowania	2 h
Zasięg	10 m
Średnica głośnika	40 mm
Impedancja	32
Czułość	112 3dB
Pojemność baterii	400 mAh
Zastosowanie	Muzyka, Telefonia komórkowa, PC
Informacje dodatkowe	Możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych Sterowanie muzyką Kontrola głośności Sterowanie asystentem głosowym Dioda kontrolna LED Port ładowania słuchawek Gniazdo kart Micro SD Radio FM BT 5.0 JL
Kolor	Biały z czarnymi elementami
Zawartość opakowania	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Kabel zasilający micro USB / USB typ A Kabel mini jack Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania	82 mm
Szerokość opakowania	175 mm
Wysokość opakowania	192 mm
Waga netto	0,1600 kg
Waga brutto	0,2410 kg
Gwarancja	24 months
Kod EAN	5901878508474