




Adapter

Model: **AK-CA-86**



Kod produktu	AK-CA-86
Typ produktu	Adapter
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	5 V / 12 V
Złącze zasilania	5.5 x 2.1 mm
Długość przewodu	30 cm
Wtyczka #1	SATA III 22-pin
Wtyczka #2	USB 3.0
Kolor produktu	Czarny
Wstawki kolorystyczne	Niebieski
Wymiary produktu (L x W x H)	49 x 40 x 25 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	153 x 104 x 17 mm
Waga netto	22 g
Waga brutto	25 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Kod EAN	5901720139214
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Adapter Akyga® AK-CA-86 to solidne i funkcjonalne rozwiązanie, idealne dla tych, którzy poszukują prostej i efektywnej metody połączenia dysku **SATA III** z komputerem. Dzięki uniwersalnemu złączu **USB 3.0**, w mgnieniu oka podłączysz swój dysk do laptopa, stacji roboczej lub innych urządzeń, bez potrzeby montowania go wewnątrz komputera. Co więcej, **przejściówka SATA / USB** została wyposażona w **30 cm kabel**, który zapewnia wygodne i elastyczne korzystanie z adaptera.

Interfejs USB 3.0 gwarantuje wysoką prędkość przesyłania danych, dzięki czemu procesy takie jak tworzenie kopii zapasowych czy przenoszenie systemu stają się znacznie bardziej efektywne. Co ważne, adapter jest kompatybilny z dyskami **2.5 cala**, co czyni go idealnym wyborem dla większości dostępnych na rynku dysków **HDD** i **SSD**. Dodatkowo funkcja "**Plug and Play**" gwarantuje, że urządzenie jest gotowe do działania zaraz po podłączeniu, bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników.

Adapter posiada dodatkowe **gniazdo zasilania 5.5x2.1mm**, co daje możliwość podłączenia źródła zasilania **12 V**. Ta opcja jest kluczowa w przypadkach, gdy podłączony dysk wymaga więcej mocy, niż jest w stanie dostarczyć port USB, zapewniając stabilność i niezawodność działania urządzeń o wyższych wymaganiach energetycznych.