



EAN:	4013288015723	Wymiar:	25x7x7 mm
Numer części:	05066302001	Waga:	4 g
Numer artykułu:	867/1 TZ TORX®	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX®
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Strefa skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Pasuje do Bosch, Fein, Holz-Her, Leclercx, Metabo

Wysokiej jakości groty ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych. Dzięki temu żywotność narzędzia ulega znacznemu wydłużeniu. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_tz_torx.html

Wera - 867/1 TZ TORX®
05066302001 - 4013288015723

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX®

Groty TZ



Groty TZ to groty ze strefą skrętną, która absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność grotu.

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	inch	mm
05066300001	TX 5	25	1	4,2
05066301001	TX 6	25	1	4,2
05066302001	TX 7	25	1	4,2
05066303001	TX 8	25	1	4,2
05066304001	TX 9	25	1	4,2
05066305001	TX 10	25	1	4,2
05066308001	TX 15	25	1	4,2
05066310001	TX 20	25	1	4,8
05066312001	TX 25	25	1	5,5
05066313001	TX 27	25	1	5,5
05066315001	TX 30	25	1	6,0
05066320001	TX 40	25	1	-

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_tz_torx.html

Wera - 867/1 TZ TORX®
 05066302001 - 4013288015723

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de