

DIGITUS Zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI, HDBaseT™, 4K/30 Hz, 70 m

DS-55500

EAN 4016032429449



Extender HDMI do 70m po Cat.5e UHD HDBaseT 4K 30Hz 3D HDCP 2.2 z IR, audio (zestaw)

Zestaw przedłużacza sygnału wideo Digitus 4K, HDBaseT™ to rozwiązanie do przedłużania sygnału wideo do 70 m spełniające najwyższe wymagania – zarówno w zakresie prezentacji graficznych o wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio na maksymalną długość do 70 m. Treści 4K można przesyłać na odległość do 40 m przy użyciu kabla sieciowego CAT 6. Składa się z nadajnika i odbiornika. W zestawie znajdują się także dwa dwukierunkowe moduły na podczerwień (nadajnik, odbiornik), poprzez które można za pomocą pilota zdalnie sterować podłączonym źródłem sygnału wejściowego.

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 70 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy

- Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 70 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy
- Przedłużenie przesyłu treści wideo 4K do 40 m za pomocą kabla CAT 6
- Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI – ekran można teraz umieścić tam, gdzie jest akurat potrzebny
- Obsługuje rozdzielczość 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160p
- Używa technologii HDBaseT™
- Obsługa kabli sieciowych CAT 5e, CAT 6, CAT 6A i CAT 7
- Obsługa HDCP 2.2
- Wbudowany dwukierunkowy interfejs podczerwieni – proste sterowanie źródłem sygnału wejściowego za pomocą pilota zdalnego sterowania

- Rozdzielczości: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Dioda LED statusu
- Obsługuje: 3D, HDTV
- Obsługa CEC
- Obsługa CEC
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obudowa metalowa
- Obudowa metalowa
- Zasilacz: DC 12 V/2 A
- Wymiary (1x moduł): dł. 9,85 x szer. 6,65 x wys. 2,3 cm
- Kolor: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 piksel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 40 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 2x zasilacz: DC 12 V/2 A
- 1x nadajnik na podczerwień
- 1x odbiornik na podczerwień
- 2x zestawy mocujące ze śrubami
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	17.92	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Opakowanie jednostkowe	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Netto bez opakowania	1	0.74	19.90	14.90	8.00	2,372.08

Więcej zdjęć

