



Qoltec Ładowarka do roweru elektrycznego 36V | 42V | 2A | 3P XLR-18mm +kabel zasilający

Kod produktu: 52615

Ładowarka marki Qoltec 42V z wtyczką 3P XLR-18mm przeznaczona do rowerów elektrycznych z baterią o napięciu 36V. Stabilne parametry pracy ładowarki gwarantują bezpieczeństwo baterii podczas ładowania. Ładowarka posiada zabezpieczenie przed przeładowaniem baterii.

POCZUJ KOMFORT MOBILNEGO ŁADOWANIA



Wydajność i niezawodność w codziennym użytkowaniu, szybkie i efektywne ładowanie

Jeśli szukasz odpowiedniej ładowarki do naładowania baterii twojego e-bike'a to koniecznie sprawdź naszą ofertę. Ładowarki marki Qoltec cechuje przede wszystkim **wysoki stopień bezpieczeństwa oraz trwałość i wysoka wydajność**. Oczywiście należy pamiętać, że podczas ładowania baterii litowo-jonowej należy zachować ostrożność i rozwagę. Właściwe ładowanie pozytywnie wpłynie na żywotność baterii i pozwoli Ci utrzymać pożądane parametry przed długi okres użytkowania.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA ŁADOWANIA



Wysoka moc ładowania, Zaawansowana elektronika, Specjalnie zaprojektowana do ładowania baterii litowo-jonowych
Ładowarka mobilna marki Qoltec o **napięciu 42V** i **natężeniu ładowania 2A** z wtykiem 3P XLR-18mm oraz **ogólnej mocy ładowania 84W** dedykowana do akumulatorów litowo-jonowych **36V**,
pozwala na naładowanie baterii z dowolnego **gniazdka elektrycznego 230V**. To wygodne i funkcjonalne rozwiązanie z zaawansowaną elektroniką, chroni twoją baterię podczas procesu ładowania.

DIODA LED – SZYBKA KONTROLA STANU ŁADOWANIA



Szybkie i stabilne ładowanie baterii litowo-jonowych 36V z kontrolą ładowania

Przewidywany czas ładowania akumulatora 36V to średnio od 4 do 6 godzin. Czas ładowania akumulatora e-bike zależy nie tylko od mocy ładowarki, ale również od pojemności baterii i aktualnego stanu naładowania. Ładowanie zajmie więcej czasu jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana. Dzięki wbudowanej diodzie LED, w prosty sposób **możesz monitorować proces ładowania: kolor czerwony oznacza ładowanie, natomiast zielony informuje o pełnym naładowaniu baterii**. Nie musisz się martwić o przeładowanie akumulatora – elektronika sama zadba o optymalne zakończenie procesu.

JAK DŁUGO ŁADOWAĆ AKUMULATOR 36V ?



Ładuj baterię regularnie, unikając jej całkowitego rozładowania

Jeśli chcesz się cieszyć długą żywotnością baterii pamiętaj o kilku zasadach:

Ładuj baterię regularnie, unikając jej całkowitego rozładowania, najlepiej po każdej jeździe, by utrzymać ją na poziomie 30-60%.

Unikaj ładowania w ekstremalnych warunkach, gdyż wpłynie to negatywnie na żywotność akumulatora,

Unikaj ładowania baterii w nocy, gdyż prowadzi to do jej przeładowywania – ogniwa, w pełni naładowane szybciej się zużywają.

Zalecamy naładować baterię do 80-90%, częściowe ładowanie jest korzystniejsze niż pełne ładowanie, gdyż unikniemy wtedy przeładowania baterii i zaoszczędzimy więcej czasu.

WODOODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE – STANDARD IP54



Ochrona przed pyłem i zachlapaniem

Ładowarka Qoltec została zaprojektowana z myślą o codziennym, praktycznym użytkowaniu – również w mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Obudowa urządzenia spełnia normę IP54, co oznacza, że możesz bezpiecznie korzystać z ładowarki w garażu, pod wiatą, a nawet w terenie – bez obaw o przypadkowe zachlapanie wodą czy kurz.

GWARANCJA UDANEJ I BEZPROBLEMOWEJ JAZDY



Przenośna ładowarka o kompaktowych wymiarach – bez problemu zmieści się w plecaku

Rower elektryczny to idealne narzędzie nie tylko do szybkiego przemieszczania się po mieście, ale i twój towarzysz podczas aktywnego wypoczynku. Już teraz **dzięki naszej przenośnej ładowarce możesz ładować rower w trasie korzystając np. ze specjalnych stacji ładowania** i nie musisz martwić się o to, że nagle zabraknie energii do dalszego poruszania się. Ładowarka dzięki stosunkowo kompaktowym rozmiarom bez problemu zmieści się w plecaku.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są

24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Ładowarka do e-bike
Moc wyjściowa	84W
Napięcie wejściowe	220 V - 240 V ~ 1.5 A
Napięcie wyjściowe	42V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Rodzaj wtyczki	3P XLR-18mm
Maksymalna moc ładowania	84W
Długość kabla	~0.9m + 1.10m (kabel zasilający)
Wyświetlacz	Brak
Kompatybilność	Rowery elektryczne 36V z gniazdem ładowania XLR 3-pin (średnica 18 mm)
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem (OTP), przeładowaniem (OVP), zwarcie (SCP), przeciążeniem (OCP)
Uwagi	Przed zakupem należy sprawdzić średnicę (18 mm) i układ 3 pinów
Informacje dodatkowe	Nie pasuje do Bosch, Shimano, Yamaha, Brose
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Tworzywo sztuczne
Wymiary (G/D x Sz x W)	60 x 140 x 35 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Ładowarka 42V 1 x Kabel zasilający 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	243
Waga netto [kg]	0.339
Waga brutto [kg]	0.399
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526157