

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym



EAN:	4013288160911	Wymiar:	50x7x6 mm
Numer części:	05134732001	Waga:	15 g
Numer artykułu:	867/4 IPR	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Groty TORX PLUS® IPR z otworem
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.

Wysokiej jakości końcówki do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® z trzpieniem zabezpieczającym. Profil TORX PLUS® z pięcioma powierzchniami bocznymi i otworem. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_plus_ipr_screws_with_safety_pin_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134732001 - 4013288160911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym

Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS® IPR z trzpieniem zabezpieczającym

Ekstra wytrzymałe groty



Profil TORX PLUS® z pięcioma powierzchniami bocznymi i otworem. W przypadku tego profilu ilość powierzchni bocznych zmniejszono do pięciu oraz dodatkowo wykonano otwór, aby zabezpieczyć wkręty przed odkręceniem przez osoby nieuprawnione. W ten sposób odkręcenie wkrętów z użyciem standardowych narzędzi dostępnych w sprzedaży nie jest możliwe.



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	inch	mm
05160821001	10 IPR	50	2	4,0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2	4,0
05134654001	15 IPR	50	2	4,0
05134720001	15 IPR	89	3 1/2	4,0
05204126001	20 IPR	50	2	4,5
05259135001	20 IPR	89	3 1/2	4,5
05134655001	25 IPR	50	2	6,0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2	6,0
05134656001	27 IPR	50	2	6,0
05134658001	27 IPR	89	3 1/2	6,0
05134732001	30 IPR	50	2	6,0
05134723001	30 IPR	89	3 1/2	6,0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_plus_ipr_screws_with_safety_pin_867_4_ipr.html

Wera - 867/4 IPR
05134732001 - 4013288160911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de