

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

S/A-kabel: zástrčka/zásuvka M12, zástrčka/zásuvka M12 nebo volný konec kabelu

Sada kabelů snímačů/akčních členů, M12 na volném konci vodičů, M12 na M12, konektor/zdířka, PVC, 3, 4, 5 pinů, kódování A, IP65/IP67/IP68

Info

Další varianty na www.lappkabel.cz nebo na vyžádání



Vodotěsná



Nároky na prostor



Strojírenství a investiční výstavba



Automatizace

Výhody

Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci

Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům

Rychlá a snadná identifikace chyb

Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu

Integrovaná ochrana proti vibracím (mechanický zámek)

Oblasti použití

Pro střední mechanické namáhání v suchém prostředí

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**Vlastnosti výrobku**

Částečně odolný proti oleji a chemikáliím
Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení
Bez látek narušujících smáčení laku

Odkazy na normy / schválení

Odolný proti plameni podle UL style 2464
Číslo souboru UL: E249137

Konstrukce

Průřez vodičů: 0,34 mm²
Barevný kód: 3pólový kabel: hnědá (1), modrá (3), černá (4); 4pólový kabel: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4); 5-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)
Vnější plášť z PVC, barva černá

Technická data

Klasifikace:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Materiál:	Materiál kontaktu: CuSn Povrchový materiál kontaktu: Ni/Au Materiál rýhované matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný Materiál pouzdra: TPU, odolný proti plameni, samozhášivý
Minimální poloměr ohybu:	Pevné uložení: 5x vnější průměr Pohyblivé použití: 10 x vnější průměr
Krytí:	IP65/IP67
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka -25 °C až +90 °C Pevné uložení: -40 °C až +80 °C Pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C
Kódování:	A - standard
Jmenovitý proud (A):	4 A

Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
Bázová cena mědi: vč. ceny mědi. Ohledně definice a vyčíslení přírážek spojených s cenami mědi viz příloha katalogu T17.
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou базовые ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
Certifikace UL naleznete v technickém listu.

**UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	Konstrukce	Jmenovité napětí UN V
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	přímá	250
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	přímá	250
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	přímá	250
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	úhlová	250
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	úhlová	250
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	úhlová	250
Zástrčka, zásuvka					
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	přímá-úhlová	250
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	přímá-úhlová	250
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	přímá-úhlová	250
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	přímá	250
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	přímá	250
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	přímá	250
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	úhlová	250
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	úhlová	250
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	úhlová	250
Zástrčka, zásuvka					
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	přímá-úhlová	250
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	přímá-úhlová	250
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	přímá-úhlová	250
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	přímá	60
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	přímá	60
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	přímá	60
Zástrčka, zásuvka					
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	přímá-úhlová	60
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	přímá-úhlová	60

Poslední změny (18.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16



UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	Konstrukce	Jmenovité napětí UN V
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	přímá-úhlová	60

Poslední změny (18.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16