

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX®



EAN:	4013288107206	Wymiar:	25x7x7 mm
Numer części:	05066082001	Waga:	5 g
Numer artykułu:	867/1 ZA TORX®	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX®
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- TORX® z pilotem prowadzącym
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Pasuje do Bosch, Fein, Holz-Her, Leclercx, Metabo

Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem SPAX® T-STAR plus®. Z pilotem prowadzącym, który w połączeniu z otworem wkrętu ułatwia centrowanie narzędzia. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_za_torx.html

Wera - 867/1 ZA TORX®
05066082001 - 4013288107206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX®

TORX® z pilotem prowadzącym

Ekstra wytrzymałe groty



Profil z trzpieniem (wkręt posiada w gnieździe otwór) ułatwia centrowanie narzędzia w gnieździe wkrętu.



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	inch	mm
05066080001	TX 10	25	1	4,0
05066081001	TX 15	25	1	4,0
05066082001	TX 20	25	1	5,0
05066083001	TX 25	25	1	5,0
05066084001	TX 30	25	1	6,0
05066085001	TX 40	25	1	-

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_za_torx.html

Wera - 867/1 ZA TORX®
 05066082001 - 4013288107206

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de