



Kabel USB

Model: **AK-USB-67**



Kod produktu	AK-USB-67
Typ produktu	Kabel USB
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maksymalna moc	60 W (20 V / 3 A)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Wersja	USB 2.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał przewodu	Miedź
Materiał wykonania	Silikon
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary opakowania (L x W x H)	120 x 40 x 20 mm
Waga netto	29 g
Waga brutto	32 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750757
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-USB-67 to nowoczesny **kabel silikonowy USB-C - USB-C**, stworzony dla osób, które potrzebują niezawodnego i uniwersalnego przewodu do codziennego użytku. Klasyczny czarny kolor sprawia, że przewód pasuje do każdego zestawu akcesoriów i doskonale komponuje się z minimalistycznym stylem współczesnej elektroniki.

Szybkie ładowanie z USB C

Kabel silikonowy USB-C AK-USB-67 **obsługuje szybkie ładowanie** urządzeń mobilnych z mocą **60 W**. Dzięki złączom USB typu C jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń — od smartfonów i tabletów, przez powerbanki, aż po ultrabooki i laptopy obsługujące technologię Power Delivery.

Silikonowa powłoka dla trwałości i wygody

Wykonany z elastycznego silikonu kabel USB jest odporny na przetarcia i **przyjemny w dotyku**. Nie płącze się i łatwo mieści się w torbie czy plecaku, dzięki czemu idealnie sprawdza się w podróży lub w pracy. Miedziany rdzeń gwarantuje minimalne straty energii i stabilne ładowanie.

Uniwersalny design

Czarny kolor i matowe wykończenie sprawiają, że kabel jest ponadczasowy i elegancki, doskonale pasując do nowoczesnych urządzeń. To praktyczny wybór dla każdego, kto ceni niezawodność i prostotę w codziennym użytkowaniu.