



Qoltec Stacja dokująca dysków SSD M.2 SATA | NGFF | USB 3.1

Kod produktu: 50314

Przenośna stacja dokująca, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia za pomocą szybkiego złącza USB C. Posiada funkcję Plug & Play.

Innowacja w twoim zasięgu



Stacja dokująca marki Qoltec jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób przechowujących dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe nie inwestując w kosztowne rozwiązania.

Stację dokującą można podłączyć także do telewizora lub monitora wyposażonego w port USB – wówczas pełnić będzie funkcję odtwarzacza video z ogromnym zapleczem pamięci, jeżeli gromadzisz zdjęcia i filmy na twardych dyskach to ten produkt dedykowany jest właśnie Tobie.

Prędkość transmisji 5 Gb/s



Przenośna Stacja dokująca marki Qoltec pozwala na podłączenie dysku SSD do gniazda M.2 SATA a następnie za pomocą złącza USB C 3.1 do wybranego urządzenia elektronicznego. Stacja współpracuje z takimi urządzeniami jak TV, komputer, laptop, konsola do gier, router. **Stacja dysków marki Qoltec to urządzenie :**

- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- odpowiednia dla dysków o rozmiarach : **2230, 2242, 2260, 2280,**
- **obsługa standardu UASP**, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- **interfejs USB 3.1 Gen 1** umożliwia transmisję danych z szybkością **5 gb/s**,
- urządzenie jest **kompatybilne z USB 3.1 gen 1** oraz wsteczniejszymi **USB 3.0 i USB 2.0**,
- **dobra stabilność** urządzenia dzięki podkładowi antypoślizgowemu,
- **Dioda LED** informując o pracy urządzenia,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. 2TB.

Komfort użytkowania

Nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji Plug&Play.

Produkt cechuje ergonomiczny kształt zapewniając komfort użytkowania, a minimalistyczny i elegancki design, który nadaje cienka i lekka obudowa tworzą doskonałą estetykę urządzenia dzięki czemu dopasuje się do każdego typu pomieszczenia. Amortyzację gwarantują dodatkowe gumowe nóżki stabilizujące obudowę przed przemieszczaniem się w trakcie pracy.

Solidna i lekka konstrukcja

Produkt cechuje ergonomiczny kształt zapewniając komfort użytkowania, a minimalistyczny i elegancki design, który nadaje cienka i lekka obudowa tworzą doskonałą estetykę urządzenia dzięki czemu dopasuje się do każdego typu pomieszczenia. Amortyzację gwarantują dodatkowe gumowe nóżki stabilizujące obudowę przed przemieszczaniem się w trakcie pracy.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Stacja dokująca objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	TV/PC/Wi-Fi router/ laptop/ urządzenia elektroniczne
Standard	UASP
Obsługiwane systemy	Windows Vista, 2000, XP, 7,8,10,11/Mac OS10.6.2/Linux Fedora FC8
Kompatybilna z	M.2 SSD (max 2 TB) NGFF
Chipset	JMS580
Głębokość / Długość opakowania	95 mm
Szerokość opakowania	153 mm
Wysokość opakowania	36 mm
Wymiary	65 mm x 50 mm x 13 mm
Wymiary dysku	22*30 mm, 22*42 mm, 22*60 mm 22*80 mm
Szybkość transmisji	M.2 NGFF SSD prędkość 5 Gb/s
Interfejs wewnętrzny	M.2 NGFF SSD
Interfejs zewnętrzny	USB 3.1 Typ C gen.1
Informacje dodatkowe	Posiada antypoślizgowe podkładki.
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Stacja dokująca Kabel USB C 3.1 Instrukcja obsługi
Waga netto	0,083 kg
Waga brutto	0,125 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878503141